



Für Produktion
Papierzeichnung
Urgelverwenden!

Formschräge 2:1
Eloxiert nach Pos 5
alle unbenannten Radien R3
Gewicht ca. 1,59 kg

Allgemeintoleranzen GTA15/5DIN1688 ISO 2768-mK Tolerierung ISO 8015		Oberfläche n. ISO 1302 6,3 / (3,2)		Werkstückkanten n. DIN 6784 ±0,5 ±0,5 -0,5 -1		6 H7		+12 0	
						Passmaß		Abmaße	
Gez. 1993-11-29		Name roth_s		Werkstoff siehe Stü.		Norm-Typ/DIN		PLS	
Gepr. 1993-12-08		Name boeckel		Freigabe		HALTERUNG TEIL 3		Blatt-Nr. 1 v.1 Blatt	
Ind. Änderung		Tag		Name		Tag		Gepr.	
1 D444		1993-11-29		roth_s		1993-12-08		boeckel	
D-79183 Waldkirch		SICK		Maßstab: 1:2		9040258		Ursprung: roth electronic	
Ersetzt durch:		Ersetzt durch:		Ersetzt durch:		Ersetzt durch:		Ersetzt durch:	

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres
 Inhaltes unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
 lungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz (Litho, UMG, BGB).
 Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GH-Eintragung vorbehalten.
 4 027 946