



SICK

8017391

Betriebsanleitung, Ergänzung DEUTSCH

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese Betriebsanleitungsergänzung sorgfältig durch.

Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zur Betriebsanleitung GL10(G):

Typ: **GL10-03811S01**

Artikelnr.: **1069477**

Spannungsversorgung	DC 12 ... 30 V
Schaltausgang	Relais, SPDT
Austangsstrom I_{max} .	0,11 A (250 VDC) 3 A (30 VDC) 3 A (250 VAC)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com

Operating Instruction, Supplement ENGLISH

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction supplement carefully.

Supplement/deviation of technical data of the operating instructions GL10(G):

Model Name: **GL10-03811S01**

Part No.: **1069477**

Power supply	DC 12 ... 30 V
Switching output	Relay, SPDT
Output current I_{max} .	0.11 A (250 VDC) 3 A (30 VDC) 3 A (250 VAC)

Subject to change without notice.

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com