



# SICK

8016930

## Betriebsanleitung, Ergänzung DEUTSCH

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese Betriebsanleitungsergänzung sorgfältig durch.

### Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zum Quickstart MLG/XLG

**Typ: MLG2-0740C811S40**

**Artikelnr.: 1068004**

Sonderausführung:

- Node-ID auf 63 voreingestellt.
- Baudrate auf 250kBaud voreingestellt.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, [www.sick.com](http://www.sick.com)

**Operating Instruction, Supplement  
ENGLISH**

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction supplement carefully.

### Supplement/deviation of technical data of the quickstart MLG/XLG

**Model Name: MLG2-0740C811S40**

**Part No.: 1068004**

Special version:

- Default node id is set to 63.
- Default baudrate is set to 250kBaud.

Subject to change without notice.  
SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, [www.sick.com](http://www.sick.com)