

**1 Install Software**

**Installation du logiciel**

**Software installieren**

**Instalación del software**

1. Insert CD-ROM and install software (follow prompts).  
    • Run setup.exe if installer does not start automatically.  
    • You must have Administrator privileges to install.  
    • .NET Framework is installed if required.

2. When prompted, click **Continue Anyway**.

1. Insérer le CD-ROM et installer le logiciel (suivre les instructions).  
    • Exécuter setup.exe si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement.  
    • Vous devez disposer de droits d'administrateur pour l'installation.  
    • Lorsque c'est demandé,.NET Framework est installé.

2. Lorsque c'est demandé, cliquer sur **Continuer quand même**.

1. CD-ROM einlegen und Software installieren (Eingabeaufforderungen befolgen).  
    • Die Datei setup.exe ausführen, wenn der Installer nicht automatisch gestartet wird.  
    • Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.  
    • Falls erforderlich, wird das .NET Framework installiert.

2. Auf **Vorgang trotzdem fortsetzen** klicken, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Inserte el CD-ROM e instale el software (siga las instrucciones).  
    • Ejecute setup.exe si el programa de instalación no se inicia automáticamente.  
    • Debe disponer de privilegios de administrador para poder llevar a cabo la instalación.  
    • Se instalará .NET Framework en caso de ser necesario.

2. Cuando el sistema se lo solicite, haga clic en **Continuar de todos modos**.

**2 Connect Device**

**Connexion du système**

**Gerät anschließen**

**Conexión del dispositivo**

1. Connect base or device to PC using USB or Serial cable (PS/2 keyboard cable is not supported by setup tool.)  
    2. Connect base or device to power supply.

1. Connecter la base ou le système au PC à l'aide du câble USB ou Série (le câble du clavier PS/2 n'est pas supporté par l'outil de configuration.)  
    2. Connecter la base ou le système à l'alimentation.

1. Basisstation oder Gerät über USB-Kabel oder serielles Kabel an PC anschließen (Setup-Tool unterstützt kein PS/2-Kabel).  
    2. Basisstation oder Gerät an das Netzeil anschließen.

1. Conecte la base o el dispositivo al PC utilizando el cable USB o serie (el cable de teclado PS/2 no es compatible con la herramienta de configuración).  
    2. Conecte la base o el dispositivo a la fuente de alimentación.

**6300**      **6320**      **6320**

USB: 42206416-01E  
RS-232: 42206139-04E

USB: 42206161-01E  
RS-232: 42203758-03SE

**3 Place in Base (Cordless Only)**

**Mise sur base (sans fil uniquement)**

**In Basisstation einsetzen (nur Schnurlosversion)**

**Colocación en la base (sólo inalámbrico)**

Inserting device in base establishes Bluetooth® link and charges battery.

L'insertion du système dans la base établit la liaison Bluetooth et charge la batterie.

Bei Einsetzen des Geräts in die Basisstation wird eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut und die Batterie wird geladen.

Al colocar el dispositivo en la base se establece una conexión Bluetooth y se carga la batería.

**4 Scan Connection Code**

**Lecture code de connexion**

**Verbindungscode scannen**

**Escaneado del código de conexión**

Scan **USB Serial** or **RS-232 Serial** configuration code from the back of this document.

Den Konfigurationscode für **USB-Seriell** bzw. für **RS-232-Seriell** auf der Rückseite dieses Dokuments einscannen.

Escanee el código de configuración **Serie USB** o **Serie RS-232** que figura en la parte trasera de este documento.

**5 Load USB Driver (USB Only)**

**Chargement du pilote USB (USB uniquement)**

**USB-Treiber laden (nur USB-Version)**

**Carga del controlador USB (sólo USB)**

Allow the Windows **Found New Hardware Wizard** to run.  
    1. Select Automatic driver installation.  
    2. When prompted during driver load, click **Continue Anyway**.

Autoriser l'exécution de l'**assistant Nouveau matériel détecté** dans Windows.  
    1. Sélectionner Installation automatique du pilote.  
    2. Lorsque c'est demandé lors du chargement du pilote, cliquer sur **Continuer quand même**.

Ausführung des **Assistenten für das Suchen neuer Hardware** von Windows zulassen.  
    1. Automatische Treiberinstallation auswählen.  
    2. Auf **Installation fortsetzen** klicken, wenn Sie beim Laden des Treibers dazu aufgefordert werden.

Deje que se ejecute el **Asistente para hardware nuevo encontrado**.  
    1. Seleccione la instalación automática del controlador.  
    2. Cuando el sistema le pregunte al cargar el controlador, haga clic en **Continuar de todos modos**.

**6 Start Setup Tool**

**Démarrage outil de configuration**

**Setup-Tool starten**

**Inicio de la herramienta de configuración**

Use setup tool to configure reader (shortcut on desktop)  
    1. Common tasks  
    2. Controls and information  
    3. Question and Answer help

Utiliser l'outil de configuration pour configurer le lecteur (raccourci sur le bureau)  
    1. Configuration simplifiée  
    2. Contrôles et informations  
    3. Aide par question et réponse


Utilice la herramienta de configuración para configurar el lector (acceso directo en el escritorio)  
    1. Tareas comunes  
    2. Controles e información  
    3. Ayuda: preguntas y respuestas

**1**      **2**      **3**


	6300 Corded Kabelgebunden	6320 Filaire Con cable
Weight Poids Gewicht Peso	270g (9.5 oz)	330g (11.6 oz) Base: 250g (8.8 oz) Base : 250 g (8.8 oz) Basisstation: 250g (8.8 oz) Base: 250g (8.8 oz)
Operating Temperature Température de fonctionnement Betriebstemperatur Temperatura	-10°C — 50°C (14°F — 122°F)	0°C — 50°C (32°F — 122°F)
Storage Temperature Température de stockage Lagertemperatur Temperatura de almacenamiento	-40°C — 70°C (-40°F — 158°F)	-40°C — 60°C (-40°F — 140°F)
Charging Temperature Température de chargement Ladetemperatur Temperatura de carga		5°C — 40°C (41°F — 104°F)
Maximum Humidity Humidité maximum Maximale Luftfeuchtigkeit Humedad máxima	95% (non-condensing) 95% (hors condensation) 95% (nicht kondensierend) 95% (sin condensación)	
Environmental (Base) Environnement (base) Umgebung (Basisstation) Entorno operativo (base)	IP54	IP54 (IP41)
Drop (Impact) Chute (impact) Fallvorgang (Stoß) Caída (impacto)	50 drops from 2m (6.5') to concrete 50 chutes de 2 m (6.5') de haut sur du béton 25 Fallvorgänge aus 2 m Höhe auf Beton 50 caídas de 2 m (6,5') sobre hormigón	25 drops from 2m (6.5') to concrete 25 chutes de 2 m (6.5') de haut sur du béton 25 Fallvorgänge aus 2 m Höhe auf Beton 25 caídas de 2 m (6,5') sobre hormigón
Codes Codes Codes Códigos	Data Matrix™ (ECC 0, 50, 80, 100, 140, and 200) QR Code UPC/EAN/JAN Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, and Code 93	
Power Consumption Consommation électrique Stromverbrauch Consumo eléctrico	1000 mA @ 5 VDC	800 mA @ 9 VDC
Battery Life at 25°C (77°F) Durée de vie des batteries à 25°C (77°F) Batterielebensdauer bei 25°C Vida útil de la batería a 25°C (77°F)		8h (normal use) 8h (utilisation normale) 8h (Normalbetrieb) 8 h (uso normal)

### Reading Distance Leseabstand

6300/6320:



6300ILR/6320ILR:



Connection	Connexion	Verbindung	Conexión
	RS-232 Serial RS-232 Série RS-232-Seriell Serie RS-232		USB Serial USB Série USB-Seriell Serie USB
	PS/2 Keyboard Wedge Keyboard Wedge PS/2 PS/2-Tastaturweiche Decodificador de interfaz PS/2		USB Keyboard Clavier USB USB-Tastatur Teclado USB
Setups	Configurations	Setups	Configuraciones
	Enable Setup 1 only Activer configuration 1 uniquement Nur Setup 1 aktivieren Activar únicamente la configuración 1		Enable Setup 2 only Activer configuration 2 uniquement Nur Setup 2 aktivieren Activar únicamente la configuración 2
	Enable Setup 3 only Activer configuration 3 uniquement Nur Setup 3 aktivieren Activar únicamente la configuración 3		Enable Setup 4 only Activer configuration 4 uniquement Nur Setup 4 aktivieren Activar únicamente la configuración 4
Keyboard	Clavier	Tastatur	Teclado
	US English Anglais US US-English US Inglés		French Français Französisch Francés
	German Allemand Deutsch Alemán	See 'Configuration Codes' for more languages. Voir 'Codes de configuration' pour d'autres langues. Weitere Sprachen finden Sie unter „Konfigurationscodes“. Consulte "Códigos de configuración" para otros idiomas.	
Commands	Commandes	Befehle	Comandos
	Soft reset Réinitialisation à chaud Soft-Reset durchführen Restablecimiento de software		Hard reset (reset to factory defaults) Réinitialisation à froid (aux paramètres usine) Hard-Reset durchführen (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) Restablecimiento de hardware (Restablecer configuración de fabricación)
	Unlink base station Déconnecter la station de base Verbindung zur Basisstation trennen Desconectar estación base		

### Notes

- 1 Product support:  
Support produit:  
Produktsupport:  
Asistencia del producto:  
  
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. The battery should be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler. Do not incinerate the battery or dispose of the battery with general waste materials.  
NOTE: Any modifications to this device not expressly approved by HAND HELD PRODUCTS may void your authority to operate it.
- ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE DE TYPE INADAPTE. La batterie doit être éliminée par un spécialiste du recyclage ou des matériaux dangereux. Ne pas incinérer la batterie ou la jeter avec le reste de vos déchets.
- REMARQUE: Toutes les modifications apportées à ce périphérique et non expressément approuvées par HAND HELD PRODUCTS sont susceptibles de remettre en cause vos droits d'utilisation.
- ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. Die Batterie darf nur von einem qualifizierten Fachunternehmen für Recycling und Gefahrenstoffe entsorgt werden. Batterie niemals verbrennen oder im Restmüll entsorgen.
- HINWEIS: Alle Änderungen an diesem Gerät, die von der HAND HELD PRODUCTS nicht ausdrücklich genehmigt sind, können Ihre Betriebsgenehmigung ungültig machen.
- PRECAVIÓN: EXISTE EL RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE CAMBIA LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. La batería se debe desechar en un centro de reciclaje calificado o en un centro de tratamiento de materiales peligrosos. No queme la batería ni la deseche junto a residuos comunes.
- NOTA: cualquier modificación efectuada a este dispositivo sin la aprobación expresa de HAND HELD PRODUCTS puede invalidar su autorización para utilizarlo.

# 6300 Series DPM



6300

Corded Imager  
Dispositif d'imagerie filaire  
Imager mit Schnur  
Reproductor de imágenes con cable

6320

Cordless Imager  
Dispositif d'imagerie sans fil  
Schnurloser Imager  
Reproductor de imágenes inalámbrico

Quick Start Guide  
Kurzanleitung  
Guía de acceso rápido

Guide de démarrage rapide  
Guía de acceso rápido