



SICK

8019424 .ZJJ5

Betriebsanleitung, Ergänzung DEUTSCH

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese Betriebsanleitungsergänzung sorgfältig durch.

Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zur Betriebsanleitung MLG05A-1945B10801, MLG05A-2545B10801, MLG05A-2245B10801:

Typ: MLG05A194501S628, MLG05A254501S629, MLG05A224501S657

Artikelnr.: 1080982, 1081085, 1087588

Sonderausführung:

- Ohne SOPAS-Funktionalität
- Parameter fest eingestellt
- Geänderte Belegung M12/8pol
 - Pin 6 pink IN1
 - Pin 7 vio Q2
 - Pin 8 orange QA1
- MLG05A194501S628 Bahnbreite
 - QA1: 4 mA ~ 752 mm, 20 mA ~ 1948 mm
- MLG05A254501S629 Bahnbreite
 - QA1: 4 mA ~ 1052 mm, 20 mA ~ 2548 mm
- MLG05A-224501S657 Bahnbreite
 - QA1: 4 mA ~ 752 mm, 20 mA ~ 2248 mm
- Spezieller zwei Stufen Teach
- Abstand Sender, Empfänger 200 mm – 300 mm
- Die Bahn muss exakt 1/3 Abstand vom Empfänger entfernt sein.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com

Operating Instruction, Supplement ENGLISH

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction supplement carefully.

Supplement/deviation of technical data of the operating instructions MLG05A-1945B10801, MLG05A-2545B10801, MLG05A-2245B10801:

Model Name: MLG05A194501S628, MLG05A254501S629, MLG05A224501S657

Part No.: 1080982, 1081085, 1087588

Special version:

- Without SOPAS functionality
- Parameters fixed
- Changed pin assignment of M12/8pole
 - Pin 6 pink IN1
 - Pin 7 vio Q2
 - Pin 8 orange QA1
- MLG05A194501S628 web width
 - QA1: 4 mA ~ 752 mm, 20 mA ~ 1948 mm
- MLG05A194501S628 web width
 - QA1: 4 mA ~ 752 mm, 20 mA ~ 1948 mm
- MLG05A-224501S657 web width
 - QA1: 4 mA ~ 752 mm, 20 mA ~ 2248 mm
- Special two stage teach
- distance transmitter, receiver 200 mm – 300 mm
- The track must be exactly 1/3 distance from the receiver.

Subject to change without notice.

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com