



具有單一反射鏡的反射鏡列

危險點周圍區域的全方位智慧防護

SICK
Sensor Intelligence.



技術資料一覽

規格	具有可調整的單個反射鏡的反射鏡列
適用於	多光軸安全設備
適合於光軸數	2 / 3 / 4 (依型號而定)
適合於光軸距離	300 mm ... 600 mm (依型號而定)
反射鏡長度	90 mm
反射鏡寬度	100 mm
列高度	985 mm / 1,185 mm / 1,285 mm (依型號而定)

產品說明

保障安全的自由空間選擇：SICK的反射鏡列適合在需要全方位危險點防護（例如加工中心）的情況下使用。多光軸安全設備與用於偏轉光軸的反射鏡列相結合，是相應的適當解決方案：由於僅用一對感測器即可全方位保護機器，明顯減少了接線工作。安裝在穩固列內的轉角鏡非常易於校準。與機械式圍欄相比，用於裝料以及切換刀具與程式的無障礙通道是另一項優點，並帶來更高的生產率。

產品總覽

- 獨立式安裝解決方案
- 緊密、堅固的外殼型式與超高穩定性
- 安裝與校準簡單
- 透過光軸偏轉與高可用性，大鏡面實現高效的全方位防護
- 不同長度的反射鏡列
- 用於多光軸安全設備的單一反射鏡

客戶效益

- 透過轉角鏡提供全方位防護，節省了額外的運作裝置及其接線工作，從而降低了成本
- 前往設備的無障礙通道同時受到防護，提升了生產率
- 可調式單一反射鏡允許簡單舒適地調試

使用範圍

- 汽車工業
- 工具機業
- 搬運機
- 機械人工作站

訂購資訊

其他設備結構與配件 → www.sick.com/具有單一反射鏡的反射鏡列

- 規格: 具有可調整的單個反射鏡的反射鏡列
- 適用於: 多光軸安全設備

適合於光軸數	適合於光軸距離	列高度	地面上方第一個光軸高度	偏轉方式	型號	貨號
2	500 mm	–	400 mm	垂直	PM2Z96-30240020	1027265
		985 mm	400 mm	垂直	PM3Z96-00240020	1041917
	600 mm	985 mm	300 mm	水平	PM3S96-00240020	1040619
				水平	PM3S96-00230060	1040620
3	400 mm	1,185 mm	300 mm	水平	PM3S11-00330030	1040625
	450 mm	1,285 mm	300 mm	水平	PM3S13-00330050	1040624
4	300 mm	1,285 mm	300 mm	水平	PM3S13-00430040	1040626

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com