



UHF應答器，矩形，貼金屬， ETSI

UHF標籤

RFID標籤

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
UHF應答器, 矩形, 貼金屬, ETSI	6070746

其他設備結構與配件 → www.sick.com/UHF標籤

詳細技術資料

分類

ECLASS 5.0	27280402
ECLASS 5.1.4	27280402
ECLASS 6.0	27280402
ECLASS 6.2	27280402
ECLASS 7.0	27280402
ECLASS 8.0	27280402
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ETIM 6.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

特徵

描述	UHF轉發器, ETSI, 31.7 mm x 12.8 mm x 4.97 mm, Alien Higgs 3
頻帶	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
載波頻率	865 MHz 868 MHz
結構型式	矩形
重量	5 g
外殼材質	尼龍
尺寸 (W x H x L)	31.7 mm 4.97 mm 12.8 mm
工作環境溫度	-30 °C +85 °C
儲存環境溫度	-30 °C +85 °C
外殼顏色	黑色
IC類型	Alien Higgs 3
IC容量	96/512 Bit
IC資料保存時間	< 50 年

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com