



Y8B3AA2-LXXXUDA025

Pasif dağıtım kutuları

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
Y8B3AA2-LXXXUDA025	2120660

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Pasif_dağıtım_kutuları



Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Blendaj	Blendajsız
Yuva sayısı	10
Yuvaların bağlantı tipi	M8, 3 pin, A kodlamalı, Dişi konnektör
Dal bağlantısının bağlantı tipi	Açık kablo ucu
Bağlantı kablosu	2,5 m, 12 telli, PUR, halojensiz
İletken çapı	9,3 mm
Kablo rengi	Gri
Çapraz kablolama	2 x 0.75 mm ² + 10 x 0.34 mm ²
Yol alma hızı	2 m/s
Ürün seyahat yolu	5 m
İvmelenme	≤ 5 m/s ²
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 7,5 x kablo çapı Çekme zinciri çalışması > 10 x kablo çapı
Bükme periyotları	≤ 5.000.000
Sıkma torku	Yuvalar 0,4 Nm
LED göstergesi	Yuvalar Yuva başına 1 tane Dal bağlantısı Dağıtıcı başına 1 adet
Ölçüm gerilimi	≤ 24 V DC
Akım yükleme kapasitesi	10 A
Aşırı gerilim kategorisi	III
Çalışma sıcaklığı	Hareketli durumda -5 °C ... +80 °C Sabit pozisyonda -40 °C ... +80 °C Çekme zinciri çalışması -5 °C ... +60 °C

Dağıtıcı kutusu	-20 °C ... +72 °C
Koruma sınıfı	IP65/ IP67
UL-dosya no.	E238799
Sertifikalar	UL CE
Teslimat Kapsamı	10 x etiket plakası


Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)





Bağlantı şeması



Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Pasif_dağıtım_kutuları

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none">• Ürün ailesi: Koruyucu başlıklar ve koruyucu kapaklar• Açıklama: Kullanılmayan M8 kavrama gövdesi veya portlar için koruyucu kapak	DOS-08SK	5340762
	<ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalı• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalı• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı• Kablo: 5 m, 3 telli, PUR, halojensiz• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız• Uygulama alanı: Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması	YF8U13-050UA1M8U13	2096308

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com