



YG2ASD-030XXXLECX

Sensör/hareket elemanı bağlantısı

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YG2ASD-030XXXLECX	2102509

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Sensör_hareket_elemanı_bağlantısı

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Bağlantı türü A kafa	Dişi konnektör, M12, 17 pin, açılı, A kodlamalı
Bağlantı türü B kafa	Açık kablo ucu
Konnektör kilitleme	Hızlı vidalı kapak
Kablo	3 m, 17 telli, Soyulmuş
İletken çapı	9,1 mm
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 5 x kablo çapı Çekme zinciri çalışması > 10 x kablo çapı
Bükme periyotları	1.000.000
Yol alma hızı	3 m/s
Ürün seyahat yolu	10 m
İvmelenme	≤ 10 m/s ²
Sinyal türü	Power, Seri, CAN, Dijital I/O
Özel tasarım	3-A'ya uygun, Açık uçlu kabloların değiştirilmiş renk kodu
Uygulama alanı	Çekme zinciri çalışması
Bilgi	50 °C ortam sıcaklığında izin verilen maks. akım şiddeti: Kontak 1 (mavi) ve Kontak 2 (kahve-rengi): 3 A, diğer kontaklar maks. 100 mA ile çalıştırılır; 40 °C ortam sıcaklığında izin verilen maks. akım şiddeti: İki kontak için 2 A ve 15 kontak için 1,5 A.
Çalışma sıcaklığı	Hareketli durumda -25 °C ... +80 °C Sabit pozisyonda -40 °C ... +80 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304

ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

PIN yerleşimi



- ① Mavi
- ② Kahverengi
- ③ Yeşil
- ④ Beyaz
- ⑤ Pembe
- ⑥ Sarı
- ⑦ Siyah
- ⑧ Gri
- ⑨ Beyaz-siyah
- ⑩ Mor
- ⑪ Gri-pembe
- ⑫ Kırmızı-mavi
- ⑬ Beyaz-yeşil
- ⑭ Kahverengi-yeşil
- ⑮ Beyaz-sarı
- ⑯ Sarı-kahverengi
- ⑰ Beyaz-gri

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com