



CDM420-0101

CDM

4DPROBAĞLAMA TEKNIĐI

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
CDM420-0101	1025364

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/CDM

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Kısa açıklama	Bir sensör, ana bilgisayar ve aux arayüzü için modüler bağlantı modülü, ön panelde kullanılabilir
Desteklenen ürünler	Lector serisi CLV61x - CLV65x
Yedekleme modül desteği (CMC)	Evet
Ekran modülü desteği (CMD)	Evet
Güç modülü desteği (CMP)	Evet
Haberleşme modül desteği (CMF)	Hayır

Mekanik/Elektrik

Güç tüketimi	Güç tüketimi sensörü + 0,5 W
Gövde	Polycarbonat
Gövde rengi	Mavi (RAL 5012)
Koruma sınıfı	IP65 ¹⁾
Koruma sınıfı	III
Ağırlık	800 g
Boyutlar (U x G x Y)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Okuyucu bağlantısı	15-pinli D-Sub HD dişi konektör
Servis soketi	9-pinli D-Sub erkek konektör (iç)

¹⁾ SICK tarayıcı standart bağlantı kablosu kullandığınızda.

Arayüzler

Seri	✓, RS-232, RS-422, RS-485
Not	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
CAN	✓
Not	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
Dijital girişler	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
Dijital çıkışlar	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
Optik göstergeler	5 LED
Konfigürasyon yazılımı	SOPAS ET

Ortam verileri



Çalışma ortamı sıcaklığı	-35 °C ... +40 °C
Depolama sıcaklığı	-35 °C ... +70 °C
İzin verilen rölatif nem	< 90 %, yoğuşmasız

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/CDM

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: CDB620/CDB650/CDM42x entegrasyonu için harici parametre belleği 	CMC600-101	1042259
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, D-Sub, 9 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Dişi konnektör, D-Sub, 9 pin, düz Sinyal türü: Seri Kablo: 3 m Açıklama: Seri, Blendajsız Bilgi: Bilgisayar bağlantısı için 	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com