



## Y8A3AA2-LXXXUDA050

Pasif dağıtım kutuları

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
Y8A3AA2-LXXXUDA050	2115731

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Pasif\\_dağıtım\\_kutuları](http://www.sick.com/Pasif_dağıtım_kutuları)



## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Teknik bilgiler

<b>Blendaj</b>	Blendajsız
<b>Yuva sayısı</b>	10
<b>Yuvaların bağlantı tipi</b>	M8, 3 pin, A kodlamalı, Dişi konnektör
<b>Dal bağlantısının bağlantı tipi</b>	Açık kablo ucu
<b>Bağlantı kablosu</b>	5 m, 12 telli, PUR, halojensiz
<b>İletken çapı</b>	9,3 mm
<b>Kablo rengi</b>	Gri
<b>Çapraz kablolama</b>	2 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 10 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Yol alma hızı</b>	2 m/s
<b>Ürün seyahat yolu</b>	5 m
<b>İvmelenme</b>	≤ 5 m/s <sup>2</sup>
<b>Bükme yarıçapı</b>	Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 7,5 x kablo çapı Çekme zinciri çalışması > 10 x kablo çapı
<b>Bükme periyotları</b>	< 5.000.000
<b>Sıkma torku</b>	Yuvalar 0,4 Nm
<b>LED göstergesi</b>	Yuvalar Yuva başına 1 tane Dal bağlantısı Dağıtıcı başına 1 adet
<b>Ölçüm gerilimi</b>	≤ 24 V DC
<b>Akım yükleme kapasitesi</b>	10 A
<b>Aşırı gerilim kategorisi</b>	III
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	Hareketli durumda -5 °C ... +80 °C Sabit pozisyonda -40 °C ... +80 °C Çekme zinciri çalışması -5 °C ... +60 °C


Dağıtıcı kutusu	-20 °C ... +72 °C
Koruma sınıfı	IP65/ IP67
UL-dosya no.	E238799
Sertifikalar	UL CE
Teslimat Kapsamı	10 x etiket plakası

## Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27279201
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279201
<b>ECLASS 6.0</b>	27279201
<b>ECLASS 6.2</b>	27279201
<b>ECLASS 7.0</b>	27279201
<b>ECLASS 8.0</b>	27279201
<b>ECLASS 8.1</b>	27279201
<b>ECLASS 9.0</b>	27440108
<b>ECLASS 10.0</b>	27440108
<b>ECLASS 11.0</b>	27440108
<b>ECLASS 12.0</b>	27440108
<b>ETIM 5.0</b>	EC002585
<b>ETIM 6.0</b>	EC002585
<b>ETIM 7.0</b>	EC002585
<b>ETIM 8.0</b>	EC002585
<b>UNSPSC 16.0901</b>	31163032



## Bağlantı şeması

Cd-478



## Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Pasif\\_dağıtım\\_kutuları](http://www.sick.com/Pasif_dağıtım_kutuları)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Koruyucu başlıklar ve koruyucu kapaklar</li><li>• <b>Açıklama:</b> Kullanılmayan M8 kavrama gövdesi veya portlar için koruyucu kapak</li></ul>	DOS-08SK	5340762
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalı</li><li>• <b>Bağlantı türü B kafa:</b> Erkek konnektör, M8, 3 pin, düz, A kodlamalı</li><li>• <b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li>• <b>Kablo:</b> 5 m, 3 telli, PUR, halojensiz</li><li>• <b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li><li>• <b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li></ul>	YF8U13-050UA1M8U13	2096308

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)