



YG2B25-020IB1XLEAX

Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YG2B25-020IB1XLEAX	2109201

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Industrial_Ethernet_kabloları_ve_Fieldbus_kabloları

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	Dişi konnektör, M12, 5 pin, açılı, B kodlamalı
Bağlantı türü B kafa	Açık kablo ucu
Konnektör kilitleme	Vidalanabilir bağlantı
Materyal, konnektör	TPU
Renk, konnektör	Siyah
Malzeme, tırtıllı somun	Basıncılı çinko döküm, nikel kaplı
Sıkma torku	0,4 Nm
Kablo	2 m, 5 telli, PUR
Malzeme, muhafaza	PUR
Renk, muhafaza	Yeşil
İletken çapı	8 mm
Çapraz kablolama	3 x 2 x 0,22 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	
Hareketli durumda	> 15 x kablo çapı
Sabit pozisyonda	> 7,5 x kablo çapı
Çekme zinciri çalışması	> 15 x kablo çapı
Bükme periyotları	5.000.000
Ölçüm gerilimi	≤ 60 V AC/DC
Akım yükleme kapasitesi	4 mA
Yol alma hızı	1,6 m/s
Ürün seyahat yolu	10 m
İvmelenme	≤ 3 m/s ²
Sinyal türü	Interbus
Uygulama alanı	Çekme zinciri çalışması
Koruma sınıfı	IP65/ IP67
Çalışma sıcaklığı	
Hareketli durumda	-30 °C ... +70 °C
Sabit pozisyonda	-40 °C ... +80 °C

	Kafa	-25 °C ... +90 °C
Kirlenme derecesi		3
İzolasyon direnci		100 MΩ
Aşırı gerilim kategorisi		II

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com