



CDM420-0007

CDM

4DPROBAĞLAMA TEKNIĞİ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
CDM420-0007	1060324

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)



## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Özellikler

<b>Kısa açıklama</b>	İki sensör için modüler bağlantı modülü, 2-A-Sigorta
<b>Desteklenen ürünler</b>	CLV69x RFU63x CLV61x - CLV65x RFU62x RFH6xx Lector serisi RFU65x
<b>Yedekleme modül desteği(CMC)</b>	Evet
<b>Ekran modülü desteği (CMD)</b>	Evet
<b>Güç modülü desteği (CMP)</b>	Evet
<b>Haberleşme modül desteği (CMF)</b>	Evet (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet™)

### Mekanik/Elektrik

<b>Güç tüketimi</b>	Güç tüketimi sensörü + 0,5 W
<b>Gövde</b>	Polycarbonat
<b>Gövde rengi</b>	Mavi (RAL 5012)
<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 <sup>1)</sup>
<b>Koruma sınıfı</b>	III
<b>Ağırlık</b>	+ 800 g
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	192 mm x 167 mm x 70 mm
<b>Okuyucu bağlantısı</b>	15-pinli D-Sub HD dişi konektör
<b>Servis soketi</b>	9-pinli D-Sub erkek konektör (iç)

<sup>1)</sup> SICK tarayıcı standart bağlantı kablosu kullandığınızda.

### Arayüzler

<b>Ethernet</b>	✓, RS-232, TCP/IP, RS-485
	Not Bağı sensöre bağı olarak; uygun CMF Fieldbus-Gateway ilave olarak gereklidir
<b>Seri</b>	✓, RS-232, RS-422, RS-485
	Not Bağılantısı yapılmış bir sensöre bağı olarak
<b>CAN</b>	✓
	Not Bağılantısı yapılmış bir sensöre bağı olarak
<b>PROFIBUS DP</b>	✓

	Not	Uygun CMF Fieldbus-Gateway ilave olarak gereklidir
<b>DeviceNet™</b>	✓	
	Not	Uygun CMF Fieldbus-Gateway ilave olarak gereklidir
<b>Dijital girişler</b>		Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
<b>Dijital çıkışlar</b>		Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
<b>Optik göstergeler</b>		5 LED
<b>Konfigürasyon yazılımı</b>		SOPAS ET

#### Ortam verileri



<b>Çalışma ortamı sıcaklığı</b>	-35 °C ... +40 °C
<b>Depolama sıcaklığı</b>	-35 °C ... +70 °C
<b>İzin verilen rölatif nem</b>	< 90 %, yoğunlaşmaz

#### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27242208
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27242608
<b>ECLASS 6.0</b>	27242608
<b>ECLASS 6.2</b>	27242608
<b>ECLASS 7.0</b>	27242608
<b>ECLASS 8.0</b>	27242608
<b>ECLASS 8.1</b>	27242608
<b>ECLASS 9.0</b>	27242608
<b>ECLASS 10.0</b>	27242608
<b>ECLASS 11.0</b>	27242608
<b>ECLASS 12.0</b>	27242608
<b>ETIM 5.0</b>	EC001604
<b>ETIM 6.0</b>	EC001604
<b>ETIM 7.0</b>	EC001604
<b>ETIM 8.0</b>	EC001604
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32151705

#### Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Açıklama:</b> CDB620/CDB650/CDM42x entegrasyonu için harici parametre belleği</li> </ul>	CMC600-101	1042259
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konektör, D-Sub, 9 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Dişi konektör, D-Sub, 9 pin, düz</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Seri</li> <li><b>Kablo:</b> 3 m</li> </ul>	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Açıklama:</b> Seri, Blendajsız</li><li><b>Bilgi:</b> Bilgisayar bağlantısı için</li></ul>		

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)