


UHF Transponder, Rectangular, High-Temp, global

UHF transponder

RFID TRANSPONDERLER

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
UHF Transponder, Rectangular, High-Temp, global	6052355

Parti büyüklüğü: 250 adet

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/UHF_transponder

Ayrıntılı teknik bilgiler

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27280402
ECLASS 5.1.4	27280402
ECLASS 6.0	27280402
ECLASS 6.2	27280402
ECLASS 7.0	27280402
ECLASS 8.0	27280402
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ETIM 6.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

Özellikler

Açıklama	UHF transponder, küresel, 110 mm x 70 mm x 0,42 mm, NXP UCODE G2IM
Frekans bandı	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Taşıyıcı frekansı	865 MHz 928 MHz
Gövde şekli	Dört köşe
Ağırlık	+ 2,5 g
Gövde malzemesi	Tekstil
Boyutlar (G x Y x U)	110 mm 0,42 mm 70 mm
Çalışma ortamı sıcaklığı	-40 °C +85 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C +85 °C
Gövde rengi	Bej
IC tip	NXP UCODE G2IM
IC kapasitesi	256/512 Bit
IC yazma döngüleri	≤ 1.000
IC veri alma süresi	< 20 yıl

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com