



## STE-1204-G

Konfekcjonowane złącza wtykowe

ZŁĄCZA WTYKOWE I PRZEWODY

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
STE-1204-G	6009932

Przestrzegać napięcia znamionowego złącza wtykowego. W przypadku czujników ze zintegrowanym kablem i otwartą końcówką napięcie znamionowe złącza wtykowego może być niższe od napięcia znamionowego czujnika.

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Konfekcjonowane\\_zlaczka\\_wtykowe](http://www.sick.com/Konfekcjonowane_zlaczka_wtykowe)



### Szczegółowe dane techniczne

#### Dane techniczne


<b>Typ przyłącza – głowica A</b>	Wtyk, M12, 4 piny, prosty
<b>Technika przyłączeniowa</b>	Zaciski śrubowe
<b>Materiał, złącze wtykowe</b>	PA
<b>Kolor, złącze wtykowe</b>	Czarny
<b>Materiał, nakrętka radełkowa</b>	CuZn
<b>Moment dokręcenia</b>	0,6 Nm
<b>Ekranowanie</b>	Nieekranowany
<b>Dopuszczalny przekrój przewodu</b>	≤ 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Napięcie znamionowe</b>	≤ 250 V
<b>Obciążalność prądowa</b>	≤ 4 A
<b>Dopuszczenia</b>	UL
<b>Nr pliku UL</b>	E335179
<b>Stopień ochrony</b>	IP67
<b>Temperatura robocza</b>	Głowica -40 °C ... +85 °C

#### Klasyfikacje


<b>ECLASS 5.0</b>	27279290
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279290
<b>ECLASS 6.0</b>	27279221
<b>ECLASS 6.2</b>	27279221
<b>ECLASS 7.0</b>	27440104
<b>ECLASS 8.0</b>	27440104
<b>ECLASS 8.1</b>	27440104
<b>ECLASS 9.0</b>	27440102
<b>ECLASS 10.0</b>	27440102
<b>ECLASS 11.0</b>	27440102
<b>ECLASS 12.0</b>	27440116

<b>ETIM 5.0</b>	EC002635
<b>ETIM 6.0</b>	EC002635
<b>ETIM 7.0</b>	EC002635
<b>ETIM 8.0</b>	EC002635
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121421

### Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)



### Rysunek montażowy



## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

**Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.**

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)