



FLA-MSTR00002

Flexi Loop

KASKAT BAĞLANABİLİR GÜVENLİK SENSÖRÜ / GÜVENLİK KONTROLÖRÜ

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
FLA-MSTR0002	1067650

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Flexi_Loop



Ayrıntılı teknik bilgiler

Arayüzler


IO-Link	✓
---------	---

Sınıflandırmalar


ECLASS 5.0	27371990
ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 8.1	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	41113704

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

FLA-MSTR00002



PIN yerleşimi






Bağlantı	Pin	Sinyal	Açıklama	Bağlantı kablosunun renk kodlaması
FC_IN	1	VDC	24 V gerilim kaynağı	Beyaz
	2	VDC	24 V gerilim kaynağı	Kahverengi
	3	FC_A1	Test girişi 1	Yeşil
	4	FC_A2	Güvenli çıkış 1	Sarı
	5	GND	GND gerilim kaynağı	Gri
	6	GND	GND gerilim kaynağı	Pembe
	7	FC_B1	Test girişi 2	Mavi
	8	FC_B2	Güvenli çıkış 2	Kırmızı

Bağlantı	Pin	Sinyal	Açıklama	Bağlantı kablosunun renk kodlaması
IO-Link veya AUX_IN/AUX_OUTPUT	1	VDC	24 V IO-Link gerilim kaynağı. IO-Link ve Flexi Loop birbirlerinden ayrı olarak beslenmelidir.	Kahverengi
	2	AUX_IN	Güvenli olmayan giriş	Beyaz
	3	GND	GND gerilim kaynağı	Mavi
	4	C/Q veya AUX_OUTPUT	IO-Link arayüzü/güvenli olmayan çıkış	Siyah
	5	NC	Bağlı değil	Gri

Belirtilen renkler, ön terminasyonu yapılmış kabloların kullanılması durumunda geçerlidir (garanti verilmez).

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Flexi_Loop

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Montaj braketi ve plakaları			
	1 adet, Flexi-Loop montaj klipsi	C-Fix mesnet	2068830
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 8 pin, düzBağlantı türü B kafa: Açık kablo ucuSinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısıKablo: 10 m, 8 telli, PVCAçıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Özel renk kodu, BlendajlıBağlantı tekniği: Açık kablo ucu	DOL-1208-G10MF	6048434
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 8 pin, düzBağlantı türü B kafa: Açık kablo ucuSinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısıKablo: 5 m, 8 telli, PVCAçıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Özel renk kodu, BlendajlıBağlantı tekniği: Açık kablo ucu	DOL-1208-G05MF	6020664

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com