



MKAS

KESINTISIZ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ (CEMS)

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
MKAS	Talep üzerine

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/MKAS

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Ölçülen parametreler	O ₂ , CO, NO, NO _x , SO ₂ , Ar, CBrF ₃ , CClF ₃ , CCl ₂ F ₂ , CCl ₃ F, CHClF ₂ , CHCl ₃ , CH ₂ Cl ₂ , CH ₂ O, CH ₃ Cl, CH ₃ OH, (CH ₃) ₂ O, CH ₄ , CO, CO ₂ , CS ₂ , C ₂ Cl ₂ F ₄ , C ₂ Cl ₃ F ₃ , C ₂ Cl ₄ , C ₂ HCl ₃ , C ₂ H ₂ , C ₂ H ₂ Cl ₂ , C ₂ H ₂ F ₄ , C ₂ H ₃ Cl ₃ , C ₂ H ₄ , C ₂ H ₄ Cl ₂ , C ₂ H ₅ OH, C ₂ H ₆ , C ₃ H ₄ , C ₃ H ₆ , C ₃ H ₇ OH, C ₃ H ₈ , C ₃ H ₈ O ₂ , C ₄ H ₆ , C ₄ H ₈ , C ₄ H ₁₀ , C ₄ H ₈ O, C ₄ H ₉ OH, C ₅ H ₁₂ , C ₆ H ₁₀ O, C ₆ H ₁₂ , C ₆ H ₁₄ , C ₇ H ₁₆ , C ₇ H ₈ , C ₈ H ₁₀ , He, H ₂ , H ₂ O, NH ₃ , SF ₆ , N ₂ O
Ölçüm görevleri	CEMS Verimlilik ölçümü Yakma optimizasyonu Proses denetimi
Uygunluğu test edilmiş ölçümler	CO, NO, O ₂ , SO ₂ , CH ₄ , CO, CO ₂ , NO, NO ₂ , C _{org}
Ölçüm prensipleri	Soğuk ekstraktif
Gaz akış oranı	Standart tasarım: 30 l/h ... 60 l/h Bypass pompasıyla birlikte: 30 l/h ... 250 l/h
Ortam sıcaklığı	Standart tasarım: +5 °C ... +35 °C Doğrudan güneş ışığı olmadan Soğutma cihazı ile: +5 °C ... +50 °C Doğrudan güneş ışığı olmadan
Koruma sınıfı	Standart tasarım: IP54 Soğutma cihazı ile: IP34

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27209090
ECLASS 5.1.4	27209090
ECLASS 6.0	27209090
ECLASS 6.2	27209090
ECLASS 7.0	27209090
ECLASS 8.0	27209090
ECLASS 8.1	27209090
ECLASS 9.0	27209090
ECLASS 10.0	27209090
ECLASS 11.0	27209090

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com