



CDM420-0108

CDM

4DPROBAĞLAMA TEKNIĞİ

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
CDM420-0108	1064248

Diđer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/CDM



Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Kısa açıklama	Bir sensör, 2 A sigorta, ana bilgisayar ve aux arayüzü için modüler bağlantı modülü, ön panelde kullanılabilir, CMP490 güç kaynađı, US güç kablosu
Desteklenen ürünler	CLV69x RFU63x Lector65x RFU65x
Yedekleme modül desteđi(CMC)	Evet (bađlantısı yapılmıř bir sensöre bađlı olarak)
Ekran modülü desteđi (CMD)	Hayır
Güç modülü desteđi (CMP)	Evet (entegre edilmiř)
Haberleřme modül desteđi (CMF)	Hayır

Mekanik/Elektrik

Güç tüketimi	Güç tüketimi sensörü + 0,5 W
Gövde	Polycarbonat
Gövde rengi	Mavi (RAL 5012)
Koruma sınıfı	IP20 ¹⁾
Koruma sınıfı	III
Ađırlık	+ 1.428 g
Boyutlar (U x G x Y)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Okuyucu bađlantısı	15-pinli D-Sub HD diři konnektör
Servis soketi	9-pinli D-Sub erkek konnektör (iç)

¹⁾ SICK tarayıcı standart bađlantı kablosu kullandıđınızda.

Arayüzler

Seri	✓, RS-232, RS-422, RS-485
Not	Bađlantısı yapılmıř bir sensöre bađlı olarak
CAN	✓
Not	Bađlantısı yapılmıř bir sensöre bađlı olarak
Dijital girişler	Bađlantısı yapılmıř bir sensöre bađlı olarak
Dijital çıkıřlar	Bađlantısı yapılmıř bir sensöre bađlı olarak
Optik göstergeler	5 LED
Konfigürasyon yazılımı	SOPAS ET

Ortam verileri



Çalışma ortamı sıcaklığı	-35 °C ... +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... +70 °C
İzin verilen rölatif nem	< 90 %, yoğuşmasız

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/CDM

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: CDB620/CDB650/CDM42x entegrasyonu için harici parametre belleği 	CMC600-101	1042259
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, D-Sub, 9 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Dişi konnektör, D-Sub, 9 pin, düz Sinyal türü: Seri Kablo: 3 m Açıklama: Seri, Blendajsız Bilgi: Bilgisayar bağlantısı için 	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com