



## DSL-1204-TOM3

Y ve T parçaları

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DSL-1204-TOM3	6011682

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Y\\_ve\\_T\\_parçaları](http://www.sick.com/Y_ve_T_parçaları)

## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Teknik bilgiler


<b>Bağlantı türü A kafa</b>	M12, 4 pin, A kodlamalı
<b>Bağlantı türü B kafa</b>	Dişi konnektör, M12, 4 pin, A kodlamalı
<b>Bağlantı türü C kafa</b>	Erkek konnektör, M12, 4 pin, A kodlamalı
<b>Bağlantı kablosu</b>	0,3 m, PUR
<b>Kablo malzemesi</b>	PUR
<b>Çapraz kablolama</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Gövde malzemesi</b>	TPU
<b>Malzeme, konnektörlü soket Kafa A</b>	TPU
<b>Malzeme, konnektörlü soket Kafa C</b>	TPU
<b>Gövde rengi</b>	Turuncu
<b>Malzeme, tırtıllı somun</b>	CuZn, nikel kaplı
<b>Malzeme, tırtıllı somun Kafa A</b>	Pirinç, nikel kaplı
<b>Malzeme, tırtıllı somun Kafa C</b>	Pirinç, nikel kaplı
<b>Kafa ekranı</b>	Blendajsız
<b>Ölçüm gerilimi</b>	≤ 60 V DC, ≤ 300 V DC
<b>Ölçülen darbe gerilimi</b>	2 kV
<b>Akım yükleme kapasitesi</b>	4 A
<b>Bilgi</b>	Besleme sinyali sorgusu, 2 adet 4 pinli M12 erkek konnektör üzerinde 4 pinli M12 dişi konnektör
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-25 °C ... +80 °C, Erkek konnektör -40 °C ... +90 °C, Sabit pozisyonda -25 °C ... +90 °C, Hareketli durumda
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	Kafa -25 °C ... +80 °C

### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27279201
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279201
<b>ECLASS 6.0</b>	27279201
<b>ECLASS 6.2</b>	27279201
<b>ECLASS 7.0</b>	27279201
<b>ECLASS 8.0</b>	27279201
<b>ECLASS 8.1</b>	27279201

<b>ECLASS 9.0</b>	27440108
<b>ECLASS 10.0</b>	27440108
<b>ECLASS 11.0</b>	27440108
<b>ECLASS 12.0</b>	27440108
<b>ETIM 5.0</b>	EC002585
<b>ETIM 6.0</b>	EC002585
<b>ETIM 7.0</b>	EC002585
<b>ETIM 8.0</b>	EC002585
<b>UNSPSC 16.0901</b>	31163032

### Bağlantı şeması



## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)