


YM2X18-050EG2MRJA8

Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir

Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YM2X18-050EG2MRJA8	6049729

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Industrial_Ethernet_kabloları_ve_Fieldbus_kabloları

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Bağlantı türü A kafa	Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz, X kodlamalı
Bağlantı türü B kafa	Erkek konnektör, RJ45, 8 pin, düz
Malzeme, tırtıllı somun	CuZn, nikel kaplı
Sıkma torku	0,4 Nm
Kablo	5 m, 8 telli, AWG26, PUR, halojensiz
Malzeme, muhafaza	PUR, halojensiz
Renk, muhafaza	Mavi
İletken çapı	6,4 mm
Çapraz kablolama	4 x 2 x 0,14 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	
Hareketli durumda	> 8 x hareketli durumda kablo çapı
Sabit pozisyonda	> 4 x kablo çapı
Ölçüm gerilimi	≤ 48 V
Sinyal türü	Gigabit-Ethernet
Aktarma özellikleri	CAT6A
Veri aktarma hızı	≤ 10 Gbit/s
Özel tasarım	Çiftler halinde kıvrılmış
Uygulama alanı	Yağ/yağlama maddesi alanı
Koruma sınıfı	IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45)
Çalışma sıcaklığı	
Hareketli durumda	-20 °C ... +80 °C
Sabit pozisyonda	-40 °C ... +80 °C
Kafa	-25 °C ... +60 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304

ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com