



M12 rakor

Diğer konnektörlü soketler ve kablolar

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
M12 rakor	5308757

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Diğer_konnektörlü_soketler_ve_kablolar

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	M12
Blendaj	Blendajsız
Onaylı kablo çapı	3 mm ... 6,5 mm
Uygulama alanı	Yağ/yağlama maddesi alanı Robot Çekme zinciri çalışması
Bilgi	EFI bağlantıları ve artımsal encoder için, elektromanyetik uyumlu
Koruma sınıfı	IP68

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27144432
ECLASS 10.0	27144432
ECLASS 11.0	27144432
ECLASS 12.0	27140801
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441
UNSPSC 16.0901	26121630

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com