



DOL-127SG15ME25KM0

Sensor-/ställdonskabel

KONTAKTANSLUTNINGAR OCH KABLAR

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
DOL-127SG15ME25KM0	2076544

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/Sensor_stalldonskabel

Tekniska data i detalj

Tekniska data


Tillbehörsgrupp	Kontaktanslutningar och kablar
Tillbehörsfamilj	Anslutningskablar
Anslutningstyp A	Honkontakt, M12, 8-polig, rak
Anslutningstyp B	Öppen ledningsände
Anslutningsteknik	Öppen ledningsände
Material, stickanslutning	TPU
Färg, kontaktanslutning	Svart
Material, räfflad mutter	CuZn, förnicklat
Kabel	15 m, 7 ledare, PUR, halogenfri
Material, mantel	PUR, halogenfri
Färg, mantel	Svart
Ledardiameter	6 mm
Ledartvärsnitt	0,25 mm ²
Skärm	Skärmad
Böjradie	I rörligt tillstånd > 10 x kabelldiameter Vid fast dragning > 5 x kabelldiameter vid fast dragning
Böjcykler	> 2.000.000
Specificerad spänning	≤ 30 V
Strömbelastningsförmåga	2 A
Förflyttningshastighet	3,3 m/s
Acceleration	≤ 5 m/s ²
Signaltyp	Sensor-/ställdonskabel
Godkännanden	UL erkänt enligt AWM typ 20549 (80 °C/300 V), mantel UL erkänt enligt AWM typ 10493 (80 °C/300 V), ledare
UL-File-Nr.	CYJV.E335179
IP-klassning	IP65/ IP67 (EN 60529)
Driftstemperatur	I rörligt tillstånd -25 °C ... +80 °C Vid fast dragning -50 °C ... +80 °C

Drift med kabelpaket	-25 °C ... +60 °C
Huvud	-25 °C ... +80 °C

Klassificeringar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Måttritning (Mått i mm)



SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundenpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com