



## DOL-1208-G10MAC1

Sensör/hareket elemanı bağlantısı

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DOL-1208-G10MAC1	6032868

8 pin sensör-aktüatör kablolarında damar renkleri tek şekilde standartlaştırılmamıştır. Bu nedenle lütfen ilgili teknik sayfadaki sensörün ve kablunun bağlantı atamasına dikkat edin.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Sensör\\_hareket\\_elemanı\\_bağlantısı](http://www.sick.com/Sensör_hareket_elemanı_bağlantısı)

## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Teknik bilgiler


<b>Bağlantı türü A kafa</b>	Dişi konnektör, M12, 8 pin, düz
<b>Bağlantı türü B kafa</b>	Açık kablo ucu
<b>Bağlantı tekniği</b>	Açık kablo ucu
<b>Materyal, konnektör</b>	TPU
<b>Renk, konnektör</b>	Siyah
<b>Malzeme, tırtıllı somun</b>	CuZn, nikel kaplı
<b>Sıkma torku</b>	0,5 Nm
<b>Kablo</b>	10 m, 8 telli, PUR, halojensiz
<b>Malzeme, muhafaza</b>	PUR, halojensiz
<b>Renk, muhafaza</b>	Siyah
<b>İletken çapı</b>	7 mm
<b>Çapraz kablolama</b>	0,25 mm <sup>2</sup> , 4 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Blendaj</b>	Blendajlı
<b>Bükme yarıçapı</b>	Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 5 x kablo çapı
<b>Bükme periyotları</b>	> 2.000.000
<b>Ölçüm gerilimi</b>	≤ 36 V AC/DC
<b>Akım yükleme kapasitesi</b>	2 A
<b>Sinyal türü</b>	Artımlı, SSI
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67
<b>Açıklama</b>	Kafa A: Dişi konnektör, M12, 8 pin, düz, Kafa B: Kablo Kablo: Çekme zincirine uygun, PVC, ekranlı, 4 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , Ø 7,0 mm
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	Hareketli durumda -25 °C ... +80 °C Sabit pozisyonda -50 °C ... +80 °C Kafa -25 °C ... +80 °C

### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312

<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

**Teknik çizim** (Ölçüler mm cinsindedir)



All dimensions in mm (inch)

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)