



CDM490-0103

CDM

4DPROBAĞLAMA TEKNIĞİ

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
CDM490-0103	1026264

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/CDM

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Kısa açıklama	Kit: Bir sensör, ana bilgisayar ve aux arayüzü için modüler bağlantı modülü, ön panelde kullanılabilir, CMP490 güç kaynağı, US güç kablosu
Desteklenen ürünler	CLV69x LMS400
Yedekleme modül desteği (CMC)	Evet
Ekran modülü desteği (CMD)	Hayır
Güç modülü desteği (CMP)	Evet
Haberleşme modül desteği (CMF)	Hayır

Mekanik/Elektrik

Güç tüketimi	Güç tüketimi sensörü + 0,5 W
Gövde	Polycarbonat
Gövde rengi	Mavi (RAL 5012)
Koruma sınıfı	IP65 ¹⁾
Koruma sınıfı	III
Ağırlık	870 g
Boyutlar (U x G x Y)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Okuyucu bağlantısı	15-pinli D-Sub HD dişi konektör, 15-pinli D-Sub HD erkek konektör
Servis soketi	9-pinli D-Sub erkek konektör (iç)

¹⁾ SICK tarayıcı standart bağlantı kablosu kullandığınızda.

Arayüzler

Seri	✓, RS-232, RS-422, RS-485
Not	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
CAN	
Not	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
Dijital girişler	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
Dijital çıkışlar	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
Optik göstergeler	11 LED
Konfigürasyon yazılımı	SOPAS ET

Ortam verileri



Çalışma ortamı sıcaklığı	-35 °C ... +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... +70 °C
İzin verilen rölatif nem	< 90 %, yoğuşmasız

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/CDM

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Dişi konektör, D-Sub, 9 pin, düzBağlantı türü B kafa: Dişi konektör, D-Sub, 9 pin, düzSinyal türü: SeriKablo: 3 mAçıklama: Seri, BlendajsızBilgi: Bilgisayar bağlantısı için	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279
	<ul style="list-style-type: none">Açıklama: CDB620/CDB650/CDM42x entegrasyonu için harici parametre belleği	CMC600-101	1042259

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com