



DIMA501-1021

DIMA500

DATA INTEGRATION MACHINE

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DIMA501-1021	1100464

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/DIMA500

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Desteklenen ürünler	SICK Analytics Solutions SICK AppEngine
İşlemci	Intel® Core™ i7-6820EQ
Çalışma belleği	16 GB DDR4 2.400 MHz (32 GB'ye kadar)
Hafıza	Sabit sürücü 2 x 2,5" SATA sürücüler (1 x 1 TB SSD takılı) CompactFlash 1 x CFast Steckplatz Dahili bellek kapasitesi 1 x M.2 2280
Diğer fonksiyonlar	Watch Dog Timer

Mekanik/Elektrik

Besleme Gerilimi	9 V DC ... 32 V DC ¹⁾
Ağırlık	4 kg
Boyutlar (G x Y x D)	230 mm x 90 mm x 204 mm
Montaj şekli	Duvara montaj seti

¹⁾ Opsiyonel: 160 W AC/DC adaptörü.

Arayüzler

Ethernet	✓ (4)
Fonksiyon	Intel® GbE ports
USB	✓ (8)
Fonksiyon	4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
Seri	✓ (6)
Fonksiyon	COM (2 x RS-232, 4 x RS-232 / RS-422 / RS-485)
Dijital girişler	8, galvanik olarak izole edilmiş
Dijital çıkışlar	8, galvanik olarak izole edilmiş
Audio	1 x Mikro girişi 1 x Line-Out bağlantısı
Video	2 x DisplayPort (4.096 x 2.304) 1 x DV-I
Genişletme olanakları	2 x PCIe mini card slots 2 x USIM slots

Ortam verileri

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005 / AC:2005
--	---

Titreşim yükü	(IEC 60068-2-64)
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ... +60 °C
Depo ortam sıcaklığı	-40 °C ... +85 °C
İzin verilen rölatif nem	Yakl. 95 %, 40 °C'de
ESD	IEC 61000-4-2:2008

Genel bilgiler


Teslimat Kapsamı	DIMA501-1021 1 TB SSD sabit disk Duvara montaj seti Hızlı başlama
Çalışma sistemi	Linux Ubuntu OS ile kullanılmalıdır

Sınıflandırmalar

ECLASS 6.0	19200101
ECLASS 6.2	19200101
ECLASS 7.0	19200101
ECLASS 8.0	19200101
ECLASS 8.1	19200101
ECLASS 9.0	19200101
ECLASS 10.0	19200101
ECLASS 11.0	19200101
ECLASS 12.0	19200101
ETIM 7.0	EC001413
ETIM 8.0	EC001413
UNSPSC 16.0901	43211501

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

APU (Application Processing Unit)



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com