



# CDM490-0001

CDM

4DPROBAĞLAMA TEKNIĞİ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
CDM490-0001	1025363

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)



## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Özellikler

<b>Kısa açıklama</b>	Bir sensör için modüler bağlantı modülü
<b>Desteklenen ürünler</b>	CLV69x LMS400
<b>Yedekleme modül desteği(CMC)</b>	Evet
<b>Ekran modülü desteği (CMD)</b>	Evet
<b>Güç modülü desteği (CMP)</b>	Evet
<b>Haberleşme modül desteği (CMF)</b>	Evet (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet™)

### Mekanik/Elektrik

<b>Güç tüketimi</b>	Güç tüketimi sensörü + 0,5 W
<b>Gövde</b>	Polycarbonat
<b>Gövde rengi</b>	Mavi (RAL 5012)
<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 <sup>1)</sup>
<b>Koruma sınıfı</b>	III
<b>Ağırlık</b>	870 g
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	192 mm x 167 mm x 70 mm
<b>Okuyucu bağlantısı</b>	15-pinli D-Sub HD dişi konnektör, 15-pinli D-Sub HD erkek konnektör
<b>Servis soketi</b>	9-pinli D-Sub erkek konnektör (iç)

<sup>1)</sup> SICK tarayıcı standart bağlantı kablosu kullandığınızda.

### Arayüzler

<b>Ethernet</b>	✓, RS-232, TCP/IP, RS-485
	Not Bağı sensöre bağı olarak; uygun CMF Fieldbus-Gateway ilave olarak gereklidir
<b>Seri</b>	✓, RS-232, RS-422, RS-485
	Not Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağı olarak
<b>CAN</b>	✓
	Not Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağı olarak
<b>PROFIBUS DP</b>	✓
	Not Uygun CMF Fieldbus-Gateway ilave olarak gereklidir
<b>DeviceNet™</b>	✓
	Not Uygun CMF Fieldbus-Gateway ilave olarak gereklidir
<b>Dijital girişler</b>	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağı olarak

<b>Dijital çıkışlar</b>	Bağlantısı yapılmış bir sensöre bağlı olarak
<b>Optik göstergeler</b>	11 LED
<b>Konfigürasyon yazılımı</b>	SOPAS ET

#### Ortam verileri



<b>Çalışma ortamı sıcaklığı</b>	-35 °C ... +40 °C
<b>Depolama sıcaklığı</b>	-20 °C ... +70 °C
<b>İzin verilen rölatif nem</b>	< 90 %, yoğuşmasız

#### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27242208
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27242608
<b>ECLASS 6.0</b>	27242608
<b>ECLASS 6.2</b>	27242608
<b>ECLASS 7.0</b>	27242608
<b>ECLASS 8.0</b>	27242608
<b>ECLASS 8.1</b>	27242608
<b>ECLASS 9.0</b>	27242608
<b>ECLASS 10.0</b>	27242608
<b>ECLASS 11.0</b>	27242608
<b>ECLASS 12.0</b>	27242608
<b>ETIM 5.0</b>	EC001604
<b>ETIM 6.0</b>	EC001604
<b>ETIM 7.0</b>	EC001604
<b>ETIM 8.0</b>	EC001604
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32151705

#### Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, D-Sub, 9 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Dişi konnektör, D-Sub, 9 pin, düz</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Seri</li> <li><b>Kablo:</b> 3 m</li> <li><b>Açıklama:</b> Seri, Blendajsız</li> <li><b>Bilgi:</b> Bilgisayar bağlantısı için</li> </ul>	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Açıklama:</b> CDB620/CDB650/CDM42x entegrasyonu için harici parametre belleği</li> </ul>	CMC600-101	1042259

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)