




## RFA630-001

RFID antenleri

BAĞLAMA TEKNİĞİ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
RFA630-001	1058384

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/RFID\\_antenleri](http://www.sick.com/RFID_antenleri)

### Ayrıntılı teknik bilgiler

#### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27280402
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280402
<b>ECLASS 6.0</b>	27280402
<b>ECLASS 6.2</b>	27280402
<b>ECLASS 7.0</b>	27280402
<b>ECLASS 8.0</b>	27280402
<b>ECLASS 8.1</b>	27280402
<b>ECLASS 9.0</b>	27280402
<b>ETIM 6.0</b>	EC002998
<b>UNSPSC 16.0901</b>	52161523


#### Özellikler

<b>Açıklama</b>	Endüstriyel RFID-UHF anteni, taşıyıcı frekansı 902 ... 928 MHz (ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Brezilya, Çin, Japonya), ters TNC
<b>Versiyon</b>	Long Range
<b>Frekans bandı</b>	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
<b>Taşıyıcı frekansı</b>	902 MHz 928 MHz
<b>Çıkış gücü</b>	4 W EIRP
<b>Polarizasyon</b>	Dairesel / RHCP
<b>Sabit dalga oranı</b>	< 1,2
<b>Kazanım</b>	Typ. 9 dBic
<b>3-dB açıklık açısı</b>	Typ. 72°
<b>Ağırlık</b>	+ 2.300 g
<b>Gövde malzemesi</b>	Alüminyum Polikarbonat (ön)
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67
<b>Boyutlar (G x Y x U)</b>	238,6 mm 64,3 mm 238,6 mm
<b>Çalışma ortamı sıcaklığı</b>	-40 °C +60 °C
<b>Depolama sıcaklığı</b>	-30 °C +70 °C

izin verilen rölatif nem

95 % yoğunlaşmaz

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



- ① Kör delikli vida dişi M5, 8 mm derin
- ② Kör delikli vida dişi M6, 11 mm derin
- ③ TNC reverse

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)