



BEF-EA-M12-S

Diğer konnektörlü soketler ve kablolar

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
BEF-EA-M12-S	2117513

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Diğer_konnektörlü_soketler_ve_kablolar

Ayrıntılı teknik bilgiler


Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	M12
Materyal, konnektör	Pirinç, nikel kaplı
Malzeme, conta	NBR
Sıkma torku	6 Nm
Onaylı kablo çapı	3 mm ... 6,5 mm
Koruma sınıfı	IP68/IP69K
Açıklama	Kablo rakoru, M12 x 1,5 bağlantı vida dişli, Polyamid V0 montaj kovani, UL94'e uygun, NBR O-Ring, NBR kalıplı conta, anahtarlama genişliği 14
Çalışma sıcaklığı	Hareketli durumda -40 °C ... +100 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com