



YM2A2B-100UD3XLEAX

Sensör/hareket elemanı bağlantısı

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YM2A2B-100UD3XLEAX	6042733

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Sensör_hareket_elemanı_bağlantısı

Ayrıntılı teknik bilgiler


Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	Erkek konnektör, M12, 12 pin, düz, A kodlamalı
Bağlantı türü B kafa	Açık kablo ucu
Bağlantı tekniği	Açık kablo ucu
Materyal, konnektör	TPU
Malzeme, tırtıllı somun	Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı
Kablo	10 m, 12 telli, PUR, halojensiz
Malzeme, muhafaza	PUR, halojensiz
Renk, muhafaza	Siyah
İletken çapı	8,5 mm
Çapraz kablolama	0,14 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 5 x kablo çapı
Bükme periyotları	2.000.000
Ölçüm gerilimi	≤ 30 V
Akım yükleme kapasitesi	1,5 A
Yol alma hızı	3 m/s
Ürün seyahat yolu	10 m
İvmelenme	≤ 10 m/s ²
Sinyal türü	Sensör/hareket elemanı bağlantısı
Özel tasarım	Çiftler halinde kıvrılmış
Uygulama alanı	Yağ/yağlama maddesi alanı Robot Çekme zinciri çalışması
Koruma sınıfı	IP65/ IP67
Çalışma sıcaklığı	Hareketli durumda -5 °C ... +80 °C Sabit pozisyonda -30 °C ... +80 °C Kafa -25 °C ... +90 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

PIN yerleşimi



- ① Kahverengi
- ② Mavi
- ③ Beyaz
- ④ Yeşil
- ⑤ Pembe
- ⑥ Sarı
- ⑦ Siyah
- ⑧ Gri
- ⑨ Kırmızı
- ⑩ Mor
- ⑪ Gri-pembe
- ⑫ Kırmızı-mavi

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com