

DOL-2312-G02MLA3

SICK
Sensor Intelligence.



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
DOL-2312-G02MLA3	2030682

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/

Datos técnicos detallados

Datos técnicos


Grupos de accesorios	Conectores y cables
Gama de accesorios	Cables de conexión
Tipo de conexión cabezal A	Conector hembra, M23, 12 polos, recto
Tipo de conexión cabezal B	Extremo de cable abierto
Material de la tuerca de bloqueo	Presofusión
Cable	2 m, De 11 hilos, PUR
Material de la envoltura	PUR
Color, envoltura	Negro
Diámetro del cable	7,5 mm
Sección del conductor	4 x 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 1 x 0,14 mm ²
Apantallamiento	Apantallado
Radio de curvatura	
	Con tendido fijo > 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
Tensión asignada	≤ 160 V
Carga de corriente	7 A
Tipo de señal	Incremental
Grado de protección	IP66/ IP67
Descripción	Cabezal A: conector hembra M23 de 12 polos, recto; cabezal B: cable; cable: incremental, PUR, apantallado, 4 x 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 1 x 0,14 mm ² , Ø 7,8 mm

Clasificaciones

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304
ECl@ss 10.0	27060304
ECl@ss 11.0	27060304
ECl@ss 12.0	27060304

ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Esquema de dimensiones (Medidas en mm)



- ① Negro
- ② Gris
- ③ Lila
- ④ Amarillo
- ⑤ Blanco
- ⑥ Marrón
- ⑧ Rosa
- ⑨ Pantalla
- ⑩ Azul
- ⑪ Verde
- ⑫ Rojo

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → www.sick.com