



## DOS-1205-G

Hazır üretime uygun konnektörlü soketler

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DOS-1205-G	6009719

Lütfen konnektörlü soketin anma gerilimine dikkat edin. Entegre kablolu ve açık uçlu sensörler için, konnektörlü soketin anma gerilimi sensörünkinden daha düşük olabilir.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Hazır\\_üretim\\_uygun\\_konnektörlü\\_soketler](http://www.sick.com/Hazır_üretim_uygun_konnektörlü_soketler)



## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Teknik bilgiler


<b>Bağlantı türü A kafa</b>	Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı
<b>Bağlantı tekniği</b>	Vidalı bağlantılar
<b>Materyal, konnektör</b>	PA
<b>Renk, konnektör</b>	Siyah
<b>Malzeme, tırtıllı somun</b>	CuZn
<b>Sıkma torku</b>	0,6 Nm
<b>Blendaj</b>	Blendajsız
<b>Onaylı iletken enine kesiti</b>	≤ 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Ölçüm gerilimi</b>	≤ 125 V
<b>Akım yükleme kapasitesi</b>	4 A
<b>Sertifikalar</b>	UL
<b>UL-dosya no.</b>	E335179
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67
<b>Açıklama</b>	Kafa A: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, ekransız, 4 mm ... 6 mm kablo çapı için Kafa B: -
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	Kafa -40 °C ... +85 °C

### Sınıflandırmalar


<b>ECLASS 5.0</b>	27279290
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279290
<b>ECLASS 6.0</b>	27279221
<b>ECLASS 6.2</b>	27279221
<b>ECLASS 7.0</b>	27440104
<b>ECLASS 8.0</b>	27440104
<b>ECLASS 8.1</b>	27440104
<b>ECLASS 9.0</b>	27440102
<b>ECLASS 10.0</b>	27440102
<b>ECLASS 11.0</b>	27440102

<b>ECLASS 12.0</b>	27440116
<b>ETIM 5.0</b>	EC002635
<b>ETIM 6.0</b>	EC002635
<b>ETIM 7.0</b>	EC002635
<b>ETIM 8.0</b>	EC002635
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121421

**Teknik çizim** (Ölçüler mm cinsindedir)



**Montaj çizimi**



## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)