



YF08U14-1434K2551A

Hazır üretime uygun konnektörlü soketler

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YF08U14-1434K2551A	2109289

Lütfen konnektörlü soketin anma gerilimine dikkat edin. Entegre kablolu ve açık uçlu sensörler için, konnektörlü soketin anma gerilimi sensörünkinden daha düşük olabilir.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Hazır_üretim_uygun_konnektörlü_soketler

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Bağlantı türü A kafa	Dişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlamalı
Bağlantı tekniği	Yalıtım deplasman konnektörünün hızlı bağlantısı
Konnektör kilitleme	Vidalanabilir bağlantı
Materyal, konnektör	PA
Renk, konnektör	Siyah
Malzeme, tırtıllı somun	Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı
Malzeme, conta	TPU
Sıkma torku	0,4 Nm
Anahtarlama genişliği	9
Onaylı iletken enine kesiti	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Ölçüm gerilimi	32 V AC 32 V DC
Ölçülen darbe gerilimi	1,5 kV
Akım yükleme kapasitesi	4 A
Sinyal türü	Sensör/hareket elemanı bağlantısı
Koruma sınıfı	IP67
Çalışma sıcaklığı	Kafa -40 °C ... +85 °C
Kirlenme derecesi	3
İzolasyon direnci	100 MΩ
Aşırı gerilim kategorisi	III
Geçiş direnci	10 mΩ

Sınıflandırmalar


ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104

ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



Montaj çizimi



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com