


# MB1-BS11

MB1

MEKANİK SÜRGÜLER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

| Tip      | Stok no. |
|----------|----------|
| MB1-BS11 | 1091786  |

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/MB1](http://www.sick.com/MB1)

## Ayrıntılı teknik bilgiler

### Özellikler

|  |   |
|--|---|
| <b>Montaj toleransı (yatay)</b>                      | 3 mm ... 30 mm  |
| <b>Uygulama</b>                                      |   |
| Kilit açma düğmesi/ANSI uyumlu kilitleme mekanizması | ✓   |
| Kaçış sürgüsü  | ✓   |
| Kilit fonksiyonlu çerçeve plakası                    | -   |
| <b>Uygun olduğu yerler</b>                           | RE1, STR1 temassız güvenlik sviçleri  |
| <b>Teslimat Kapsamı</b>                              | Kapı sürgüsü ünitesi<br>Kısa çerçeve plakası<br>Aktüatör montajı için adaptör (MB1-BRNC)<br>Birlikte verilen adaptörün kurulumu için emniyet vidaları<br>Montaj kılavuzu<br>Kaçış sürgüsü |

### Mekanik


|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Ağırlık</b>                            | 1,475 kg                       |
| <b>Malzeme</b>                            |                                |
| Tutamak                                   | VISTAL®                        |
| Kapı sürgüsü ünitesi                      | Çinko kaplı çelik              |
| Sürgülü kızak, ana plaka, çerçeve plakası | Alüminyum (kaplı)<br>Poliketon |

### Sınıflandırmalar

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27279202 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 6.2</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 7.0</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.1</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>   | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>  | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>  | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>  | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC002594 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC002594 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ETIM 7.0       | EC002594 |
| ETIM 8.0       | EC002594 |
| UNSPSC 16.0901 | 31161606 |

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)