




## PL40A Antifog

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Información sobre pedidos

| Tipo          | N.º de artículo |
|---------------|-----------------|
| PL40A Antifog | 5322011         |

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Datos técnicos detallados

### Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Grupos de accesorios</b>             | Reflectores   |
| <b>Gama de accesorios</b>               | Reflectores especiales  |
| <b>Descripción</b>                      | Antivaho para evitar el empañamiento debido a la humedad sobre la superficie reflectora, atornillable |
| <b>Tipo de sistema de fijación</b>      | Atornillable, fijación de 2 orificio  |
| <b>Temperatura ambiente de servicio</b> | -30 °C ... +65 °C <sup>1)</sup>   |
| <b>Dimensiones</b>                      | 40 mm x 60 mm   |
| <b>Superficie reflectora</b>            | 37 mm x 56 mm   |
| <b>Particularidades</b>                 | Función antivaho de +4 °C a 50 °C   |
| <b>Material</b>                         | PMMA/ABS  |

<sup>1)</sup> Aclimatar previamente los reflectores en la zona de congelación Montar y atornillar los reflectores sin tensión previa.


### Clasificaciones

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27279203 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 6.2</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 7.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 8.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 8.1</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 9.0</b>   | 27273601 |
| <b>ECLASS 10.0</b>  | 27273601 |
| <b>ECLASS 11.0</b>  | 27273601 |
| <b>ECLASS 12.0</b>  | 27273601 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC002467 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC002467 |
| <b>ETIM 7.0</b>     | EC002467 |
| <b>ETIM 8.0</b>     | EC002467 |

UNSPSC 16.0901

39111827

Esquema de dimensiones (Medidas en mm)



## LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

**Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.**

## CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → [www.sick.com](http://www.sick.com)