



# FLA-MSTR00001

Flexi Loop

KASKAT BAĞLANABİLİR GÜVENLİK SENSÖRÜ / GÜVENLİK KONTROLÖRÜ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
FLA-MSTR00001	1061713

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Flexi\\_Loop](http://www.sick.com/Flexi_Loop)




### Ayrıntılı teknik bilgiler

#### Sınıflandırmalar


<b>ECLASS 5.0</b>	27371990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27371990
<b>ECLASS 6.0</b>	27371819
<b>ECLASS 6.2</b>	27371819
<b>ECLASS 7.0</b>	27371819
<b>ECLASS 8.0</b>	27371819
<b>ECLASS 8.1</b>	27371819
<b>ECLASS 9.0</b>	27371819
<b>ECLASS 10.0</b>	27371819
<b>ECLASS 11.0</b>	27371819
<b>ECLASS 12.0</b>	27371819
<b>ETIM 5.0</b>	EC001449
<b>ETIM 6.0</b>	EC001449
<b>ETIM 7.0</b>	EC001449
<b>ETIM 8.0</b>	EC001449
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41113704

## Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

FLA-MSTR00001



## PIN yerleşimi



Bağlantı	Pin	Sinyal	Açıklama	Bağlantı kablosunun renk kodlaması
FC_IN	1	VDC	24 V gerilim kaynağı	Beyaz
	2	VDC	24 V gerilim kaynağı	Kahverengi
	3	FC_A1	Test girişi 1	Yeşil
	4	FC_A2	Güvenli çıkış 1	Sarı
	5	GND	GND gerilim kaynağı	Gri
	6	GND	GND gerilim kaynağı	Pembe
	7	FC_B1	Test girişi 2	Mavi
	8	FC_B2	Güvenli çıkış 2	Kırmızı

Belirtilen renkler, ön terminasyonu yapılmış kabloların kullanılmasında geçerlidir (garanti verilmez).

## Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Flexi\\_Loop](http://www.sick.com/Flexi_Loop)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Montaj braketi ve plakaları			
	1 adet, Flexi-Loop montaj klipsi	C-Fix mesnet	2068830
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 8 pin, düz</li><li>• <b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li>• <b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li>• <b>Kablo:</b> 10 m, 8 telli, PVC</li><li>• <b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Özel renk kodu, Blendajlı</li><li>• <b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li></ul>	DOL-1208-G10MF	6048434
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 8 pin, düz</li><li>• <b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li>• <b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li>• <b>Kablo:</b> 5 m, 8 telli, PVC</li><li>• <b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Özel renk kodu, Blendajlı</li><li>• <b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li></ul>	DOL-1208-G05MF	6020664

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)