



RFA641-3440

RFID antenleri

BAĞLAMA TEKNİĞİ

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
RFA641-3440	6034316

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/RFID_antenleri

Ayrıntılı teknik bilgiler


Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27280402
ECLASS 5.1.4	27280402
ECLASS 6.0	27280402
ECLASS 6.2	27280402
ECLASS 7.0	27280402
ECLASS 8.0	27280402
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ETIM 6.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

Özellikler

Açıklama	Endüstriyel RFID-UHF anteni, taşıyıcı frekansı 860 ... 960 MHz (Avrupa ve Kuzey Amerika), N erkek konektör
Versiyon	Long Range
Frekans bandı	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Taşıyıcı frekansı	860 MHz 960 MHz
Polarizasyon	Dairesel
Sabit dalga oranı	< 1,3
Kazanım	7 dBi ± 1 dBi
3-dB açıklık açısı	Typ. 68°
Ağırlık	470 g
Gövde malzemesi	ABS
Koruma sınıfı	IP54
Boyutlar (G x Y x U)	253 mm 56,5 mm 254,5 mm
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C +70 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C +70 °C
İzin verilen rölatif nem	95 % yoğuşmasız

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



- ① N dişi konnektör
- ② Kör delikli vida dişi (4 x)

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com