



SCPS3100

SCPS

PROSES GAZ ANALIZ SİSTEMLERİ (PGA)

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Ölçülen parametreler	Ölçüm yöntemi	Gaz numunesi alma borusu soğutması	Prob temizliği	Döndürme ekipmanı	Stok no.
SCPS3100	CO, CO ₂ , NO _x , SO ₂ , CH ₄ , O ₂	Soğuk ekstraktif	Su soğutmalı	Yüksek basınçlı temizlik	Evet	Talep üzerine

Teslimat kapsamına dahildir: SCP3000 (1)

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/SCPS

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Ölçülen parametreler	CO, CO ₂ , NO _x , SO ₂ , CH ₄ , O ₂
-----------------------------	--

Mekanik/Elektrik

Güç tüketimi	≤ 6 kW 15 m ölçüm gazı hattında
---------------------	------------------------------------

Performans

Proses sıcaklığı	≤ +1.400 °C
-------------------------	-------------

Genel bilgiler

Sistem bileşenleri	SCP3000 MKAS
---------------------------	-----------------

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com