



SSL-1204-W05ME

Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
SSL-1204-W05ME	6050633

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Industrial_Ethernet_kabloları_ve_Fieldbus_kabloları

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
Bağlantı türü B kafa	Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
Konnektör kilitleme	Hızlı vidalı kapak
Renk, konnektör	Siyah
Malzeme, tırtıllı somun	Basıncılı çinko döküm, nikel kaplı
Kablo	5 m, 4 telli, CAT5, CAT5e, PUR, halojensiz
Malzeme, muhafaza	PUR, halojensiz
Renk, muhafaza	Mavi
İletken çapı	6,4 mm
Çapraz kablolama	0,14 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 8 x hareketli durumda kablo çapı Sabit pozisyonda > 4 x kablo çapı
Sinyal türü	Ethernet
Aktarma özellikleri	CAT5
Veri aktarma hızı	≤ 100 Mbit/s
Açıklama	Kafa A: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı Kafa B: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı, Kablo: PUR, halojensiz, ekranlı, 2 x 2 x 0,14 mm ² , Ø 6,4 mm
Çalışma sıcaklığı	Sabit pozisyonda -20 °C ... +80 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304

ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com