



DOL-1205-G10MY

Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DOL-1205-G10MY	6053043

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Industrial_Ethernet_kabloları_ve_Fieldbus_kabloları

Ayrıntılı teknik bilgiler


Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz
Bağlantı türü B kafa	Açık kablo ucu
Bağlantı tekniği	Açık kablo ucu
Materyal, konnektör	TPU
Renk, konnektör	Siyah
Malzeme, tırtıllı somun	Basıncılı çinko döküm, nikel kaplı
Kablo	10 m, 5 telli
Renk, muhafaza	Siyah
İletken çapı	6,7 mm
Çapraz kablolama	2 x 0,34 mm ² + 2 x 0,25 mm ² + 1 x 0,34 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 10 x kablo çapı
Ölçüm gerilimi	≤ 60 V
Yol alma hızı	3 m/s
Ürün seyahat yolu	4,5 m
İvmelenme	≤ 3 m/s ²
Sinyal türü	CANopen, DeviceNet™
Bilgi	A kodlamalı
Sertifikalar	UL
Koruma sınıfı	IP65/ IP67/ IP69K
Özellik	Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
Çalışma sıcaklığı	Hareketli durumda -20 °C ... +70 °C Sabit pozisyonda -40 °C ... +80 °C

Sınıflandırmalar


ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



- ① Dolgu teli
- ② Kırmızı
- ③ Siyah
- ④ Beyaz
- ⑤ Mavi

PIN yerleşimi



- ① Dolgu teli
- ② Kırmızı
- ③ Siyah
- ④ Beyaz
- ⑤ Mavi

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com