



YN2A1D-100UV1XLEAX

Sensör/hareket elemanı bağlantısı

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
YN2A1D-100UV1XLEAX	2118011

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Sensör_hareket_elemanı_bağlantısı

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Bağlantı türü A kafa	Erkek konnektör, M12, 17 pin, açılı
Bağlantı türü B kafa	Açık kablo ucu
Konnektör kilitleme	Vidalanabilir bağlantı
Kablo	10 m, 17 telli, PUR
Malzeme, muhafaza	PUR
Renk, muhafaza	Siyah
İletken çapı	7 mm
Çapraz kablolama	0,14 mm ²
Blendaj	Blendajsız
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 12 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 8 x hareketli durumda kablo çapı
Ölçülen darbe gerilimi	0,8 kV
Akım yükleme kapasitesi	≤ 1,5 A
Sinyal türü	Sensör/hareket elemanı bağlantısı
Uygulama alanı	Yağ/yağlama maddesi alanı Robot Çekme zinciri çalışması
Sertifikalar	UL CE
UL-dosya no.	E335179
Koruma sınıfı	IP67
Çalışma sıcaklığı	Hareketli durumda -20 °C ... +80 °C Sabit pozisyonda -40 °C ... +80 °C Kafa -20 °C ... +80 °C
Kirlenme derecesi	3
İzolasyon direnci	100 MΩ
Aşırı gerilim kategorisi	III
Geçiş direnci	30 mΩ

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
-------------------	----------

ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



- ① Kahverengi
- ② Mavi
- ③ Beyaz
- ④ Yeşil
- ⑤ Pembe
- ⑥ Sarı
- ⑦ Siyah
- ⑧ Gri
- ⑨ Kırmızı
- ⑩ Mor
- ⑪ Gri-pembe
- ⑫ Kırmızı-mavi
- ⑬ Beyaz-yeşil
- ⑭ Kahverengi-yeşil
- ⑮ Beyaz-sarı
- ⑯ Sarı-kahverengi
- ⑰ Beyaz-gri

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com