




DOS-1205-GQ

Hazır üretime uygun konnektörlü soketler

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DOS-1205-GQ	6021353

Lütfen konnektörlü soketin anma gerilimine dikkat edin. Entegre kablolu ve açık uçlu sensörler için, konnektörlü soketin anma gerilimi sensörünkinden daha düşük olabilir.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Hazir_uretime_uygun_konnektörlü_soketler

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Bağlantı türü A kafa	Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, B kodlamalı
Bağlantı tekniği	Vidalı bağlantılar
Materyal, konnektör	CuZn
Renk, konnektör	Gümüş
Malzeme, tırtıllı somun	CuZn, nikel kaplı
Sıkma torku	0,5 Nm
Çapraz kablolama	0,14 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Onaylı iletken enine kesiti	≤ 0,75 mm ²
Ölçüm gerilimi	≤ 60 V
Akım yükleme kapasitesi	≤ 4 A
Sinyal türü	PROFIBUS DP
Koruma sınıfı	IP67
Açıklama	Kafa A: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, B kodlamalı, PROFIBUS DP, ekranlı, 4 mm ... 9 mm kablo çapı için Kafa B: -
Çalışma sıcaklığı	Kafa -25 °C ... +90 °C

Sınıflandırmalar


ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116

ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



Montaj çizimi



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com