



DOS-2312-G

SICK
Sensor Intelligence.



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
DOS-2312-G	6027538


Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/

Datos técnicos detallados

Datos técnicos

Grupos de accesorios	Conectores y cables
Gama de accesorios	Conectores de enchufe confeccionables
Tipo de conexión cabezal A	Conector hembra, M23, 12 polos, recto
Tipo de conexión	Conexión soldada
Cierre de conector de enchufe	Cierre de rosca rápido
Material del conector	Presofusión
Color, conector de enchufe	Niquelado
Material de la tuerca de bloqueo	Presofusión
Apantallamiento	Apantallado
Diámetro admisible del cable	5,5 mm ... 10,5 mm
Tensión asignada	≤ 160 V
Carga de corriente	7 A
Tipo de señal	HIPERFACE®, SSI, Incremental
Grado de protección	IP66/ IP67
Descripción	Cabezal A: conector hembra M23 de 12 polos, recto, apantallado, para diámetro de cable de 5,5 mm ... 10,5 mm; cabezal B: -; temperatura de servicio: -20 °C ... +130 °C
Temperatura ambiente durante el servicio	Cabezal -20 °C ... +130 °C

Esquema de dimensiones (Medidas en mm)



- ① Azul
- ② Blanco
- ③ Amarillo
- ④ Gris
- ⑤ Verde
- ⑥ Rosa
- ⑦ Negro
- ⑧ Rojo
- ⑨ Naranja
- ⑩ Marrón
- ⑪ Lila
- ⑫ Naranja/negro

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → www.sick.com