



# SOW/BOT-GNSP402010

Safe Robotics Area Protection

ROBOTLAR İÇİN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Sipariş bilgileri

#### sBot Speed

Varyant	Robot tipi	Robotun restart işlemi	Alınan güvenlik kontrolörü	Ürün tipi	Tip	Stok no.
sBot Speed	Spesifik değil	Otomatik	Flexi Soft (CPU1)	Yazılım	SOW/BOT-GN-SP402010	1128764

Ürünü satın alarak, İndirmeler > Dokümantasyonlar altında çağrılabilen ürün açıklamasını, yazılım ürünlerinin devir hakkındaki Yazılım ürünlerinin (SICK'in AVB yazılımı) devri için genel sözleşme koşulları ile birlikte kabul etmiş olursunuz.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Safe\\_Robotics\\_Area\\_Protection](http://www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection)

### Ayrıntılı teknik bilgiler

#### Özellikler

<b>Varyant</b>	sBot Speed
<b>Ürün tipi</b>	Yazılım
<b>Robot kumandası</b>	Spesifik değil
<b>Robotun durdurma işlemi</b>	Hız düşürülerek
<b>Robotun restart işlemi</b>	Otomatik
<b>Güvenlik görevi</b>	Tehlikeli alan güvenliği
<b>Alınan güvenlik kontrolörü</b>	Flexi Soft (CPU1)
<b>Güvenlik kontrolörünün türü</b>	Programlanabilir
<b>Performans seviyesi</b>	PL d (ISO 13849-1)
<b>Teslimat Kapsamı</b>	Yazılım sadece, güvenlik sisteminin ilgili donanımı zaten mevcutsa ayrı olarak satın alınmalıdır.

#### Fonksiyonlar

<b>Acil durdurma</b>	
Acil durumda durdurma	✓
<b>Çalışma modu</b>	
Çalışma modu seçimi (robot kumandasında uygulanmıştır)	✓


#### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27279090
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279090
<b>ECLASS 6.0</b>	27279090
<b>ECLASS 6.2</b>	27279090
<b>ECLASS 7.0</b>	27279090
<b>ECLASS 8.0</b>	27279090
<b>ECLASS 8.1</b>	27279090
<b>ECLASS 9.0</b>	27279090
<b>ECLASS 10.0</b>	27279090
<b>ECLASS 11.0</b>	27279090

<b>ECLASS 12.0</b>	27279090
<b>ETIM 5.0</b>	EC001449
<b>ETIM 6.0</b>	EC001449
<b>ETIM 7.0</b>	EC001449
<b>ETIM 8.0</b>	EC001449
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32151705


**Teknik çizim** (Ölçüler mm cinsindedir)

FX3-XTIO, FX3-XTDI




① Sadece FX3-XTIO için geçerlidir

UE410-2R04, UE410-4R04



① Sadece UE410-4R04 için geçerlidir

FX3-CPU1, FX3-CPU2



① Yaklaşık konnektör bölgesi

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)