



# DOL-1212-G05MAS01

Cable sensor/actuador

CONECTORES Y CABLES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Imagen aproximada

### Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
DOL-1212-G05MAS01	6036556

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/Cable\\_sensor\\_actuador](http://www.sick.com/Cable_sensor_actuador)

### Datos técnicos detallados

#### Datos técnicos

<b>Tipo de conexión cabezal A</b>	Conector hembra, M12, 12 polos, recto
<b>Tipo de conexión cabezal B</b>	Extremo de cable abierto
<b>Tipo de conexión</b>	Extremo de cable abierto
<b>Color, conector de enchufe</b>	Azul
<b>Cable</b>	5 m, De 12 hilos, Los extremos de los hilos azul/rojo, gris/rosa y rojo están aislados separadamente, PUR sin halógenos
<b>Material de la envoltura</b>	PUR sin halógenos
<b>Color, envoltura</b>	Gris
<b>Sección del conductor</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Apantallamiento</b>	Apantallado
<b>Radio de curvatura</b>	> 10 veces el diámetro del cable
En movimiento	
<b>Tensión asignada</b>	≤ 30 V
<b>Carga de corriente</b>	≤ 1,5 A
<b>Tipo de señal</b>	Cable sensor/actuador
<b>Grado de protección</b>	IP67
<b>Temperatura ambiente durante el servicio</b>	-30 °C ... +90 °C
Con tendido fijo	

#### Clasificaciones

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312
<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304

<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

## LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

**Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.**

## CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → [www.sick.com](http://www.sick.com)