



SSL-2J04-F05MZ

Industrial Ethernet kabloları ve Fieldbus kabloları

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir

Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
SSL-2J04-F05MZ	6048254

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Industrial_Ethernet_kabloları_ve_Fieldbus_kabloları

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Bağlantı türü A kafa	Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
Bağlantı türü B kafa	Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
Kablo	5 m, 4 telli, CAT5, CAT5e, PVC
Malzeme, muhafaza	PVC
Renk, muhafaza	Yeşil (RAL 6018)
İletken çapı	6,5 mm
Çapraz kablolama	0,34 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Bükme yarıçapı	Hareketli durumda > 10 x hareketli durumda kablo çapı Sabit pozisyonda > 3 x kablo çapı
Sinyal türü	PROFINET, EtherCAT®
Aktarma özellikleri	CAT5
Veri aktarma hızı	≤ 100 Mbit/s
Koruma sınıfı	IP65/ IP67/ IP69K (M12), IP20 (RJ45)
Açıklama	Kafa A: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz, D kodlamalı Kafa B: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı Kablo: PVC, ekranlı, 4 x 0,34 mm ² , Ø 6,5 mm
Çalışma sıcaklığı	Sabit pozisyonda -20 °C ... +60 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830

ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com