

DOL-OB02-GOM2XS04

Sensör/hareket elemanı bağlantısı

SICK
Sensor Intelligence.

Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DOL-0B02-G0M2XS04	2108599

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Sensör_hareket_elemanı_bağlantısı

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


Bağlantı türü A kafa	Dişi konnektör, Esnek kablo, 2 pin, düz
Bağlantı türü B kafa	Intercontec veri elemanı
Kablo	370 mm, 2 telli
Çapraz kablolama	0,14 mm ²
Blendaj	Blendajlı
Sinyal türü	HIPERFACE DSL [®]
Özel tasarım	Çiftler halinde kıvrılmış
Bilgi	Çalışma sıcaklığı ¹⁾
Özellik	Bağlantı tipi B kafa: Intercontec veri elemanı, kablo uzunluğu: 370 mm
Çalışma sıcaklığı	Sabit pozisyonda -20 °C ... +115 °C

¹⁾ Erkek konnektörün ve erkek konnektör kovanının plastik malzemesi, -40 °C ile 105 °C arasındaki bir sıcaklık aralığında kullanım için tedarikçi tarafından onaylanmıştır. SICK'in 105 °C ile 115 °C arasında yaptığı dahili uzun süreli çalışma incelemelerinde, erkek konnektörün sağlamlık tutumuna yönelik hiçbir olumsuz etki belirlenmemiştir. Teorik incelemede, plastiğin renk bozulması ve gözenekleşmesi önlenemez. Mevcut saha deneyimi ve daha önce açıklanan uzun süreli çalışma incelemeleri temelinde, bir fonksiyon kaybı riski olasılığının çok az olduğu değerlendirilmektedir. Kalan artık risk önlemek için, montaj ve çalışma sırasında, soket bağlantısına zarar verecek çekme kuvvetlerinin kablo kılavuzu üzerinden erkek konnektöre etki etmemesine dikkat edilmelidir.


Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



Ansicht X
View X



PIN/JST	Farbe/Color	PIN/Intercontec
1		
2	grau / grey	H
3	grün / green	L
4		

Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente!
(Not specified packagings according to manufacturers instructions respective connection component !)

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com