

Australia  
Phone +61 3 9457 0600  
1800 334 802 - tollfree

Norway  
Phone +47 67 81 50 00

Poland  
Phone +48 22 539 41 00

Romania  
Phone +40 356 171 120

Brazil  
Phone +55 11 3215-4900

Belgium/Luxembourg  
Phone +32 2 466 55 66

China  
Phone +86 20 2882 3600

Denmark  
Phone +45 45 82 64 00

Finland  
Phone +358 9-2515 800

Chile  
Phone +56 2 2274 7430

Czech Republic  
Phone +420 2 57 91 18 50

Singapore  
Phone +65 6744 3732

Slovakia  
Phone +421 482 901201

Slovenia  
Phone +386 591 788 49

South Africa  
Phone +27 11 472 3733

South Korea  
Phone +82 2 786 6321

Spain  
Phone +34 93 480 31 00

Sweden  
Phone +46 10 110 10 00

Switzerland  
Phone +41 41 619 29 39

Taiwan  
Phone +886 2 2375-6288

Hong Kong  
Phone +852 2153 6300

Hungary  
Phone +36 1 371 2680

India  
Phone +91 22 4033 8333

Israel  
Phone +972 4 6881000

Italy  
Phone +39 02 274341

Japan  
Phone +81 3 5309 2112

Malaysia  
Phone +6 03 8080 7425

Mexico  
Phone +52 472 748 9451

Netherlands  
Phone +31 30 2044 0000

New Zealand  
Detailed addresses and additional  
representatives and agencies at  
[www.sick.com](http://www.sick.com)



# CFP Cubic

## Quickstart

SICK AG • Fluid Sensors

Erwin-Sick-Straße 1  
D-79183 Waldkirch • [www.sick.com](http://www.sick.com)

8020133/1F9A/COMAT/2022-06-09

Printed in Germany (2022-06) • All rights reserved

Subject to change without notice



IO-Link

## DEUTSCH/ENGLISCH

Dieses Dokument gilt nur in Verbindung mit der zugrunde liegenden Betriebsanleitung des verwendeten CFP Cubic. Auf [www.sick.com](http://www.sick.com) finden Sie Konformitätserklärungen, Zertifikate und die aktuelle Betriebsanleitung des Produkts. Dazu im Suchfeld die Artikelnummer des Produkts eingeben (Artikelnummer: siehe Typenschild-eintrag im Feld „P/N“ oder „Ident. no.“).

This document is only valid when combined with the corresponding operating instructions of the CFP Cubic used. At [www.sick.com](http://www.sick.com) you will find declarations of conformity, certificates, and the current operating instructions for the product. To do so, enter the product part number in the search field (part number: see the entry in the “P/N” or “Ident. no.” field on the type label).

## Sicherheit

- ▶ Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme.
- ▶ Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- ▶ Der CFP Cubic ist kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- ▶ Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- ▶ Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen.
- ▶ Die abgestrahlte Energie unterschreitet die von Telekommunikationseinrichtungen um ein Vielfaches. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft kann der Betrieb des Gerätes als gesundheitlich unbedenklich eingestuft werden.
- ▶ Unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Funktionsstörungen in Ihrer Anwendung führen.

## Wartung

Der CFP Cubic ist wartungsfrei. Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen:

- ▶ Sonde auf Verschmutzung überprüfen.
- ▶ Verschraubungen und Steckverbindungen überprüfen.

## Rücksendung

### Unbedenklichkeitserklärung (Kontaminationserklärung bei Rücksendungen)

Spülen bzw. säubern Sie ausgebauten Geräte vor der Rücksendung, um unsere Mitarbeiter und die Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. Eine Überprüfung zurückgesendeter Geräte kann nur erfolgen, wenn das vollständig ausgefüllte Rücksendeforumular vorliegt. Eine solche Erklärung beinhaltet alle Materialien, welche mit dem Gerät in Berührung kamen, auch solche, die zu Testzwecken, zum Betrieb oder zur Reinigung eingesetzt wurden. Die Rücksendeforumular können Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) herunterladen.

## Entsorgung

Entsorgen Sie Gerätekomponenten und Verpackungsma-

## Maintenance

The CFP Cubic is maintenance-free. We recommend doing the following regularly:

- ▶ Check the probe for contamination
- ▶ Check the screw connections and plug-in connections

## Returns

### Declaration of no objection (contamination declaration in the event of returning the device)

Rinse off or clean removed devices before returning them in order to protect our employees and the environment from dangers posed by residue from measured materials. Returned devices can only be examined when accompanied by a completed return form. A declaration of this type includes information about all materials which have come into contact with the device, including those which were used for testing purposes, operation, or cleaning. You can obtain the return form at [www.sick.com](http://www.sick.com).

## Disposal

aterialien entsprechend den einschlägigen landesspezi-

fischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften.


## Einbaubedingungen

- ▶ Der CFP Cubic wird senkrecht von oben in den Behälter montiert.
- ▶ Der CFP Cubic verfügt über einen G 3/4", 3/4" NPT-Gewindeanschluss oder Easy-Clamp-Halterung.
- ▶ Ein minimaler Stutzendurchmesser gemäß nebenstehender Grafik ist dabei einzuhalten.
- ▶ Der CFP Cubic ist so einzubauen, dass nach der Montage genügend Abstand zu anderen Tankelementen (z. B. Zulaufrohre, andere Messgeräte), der Behälterwand und zum Behälterboden besteht.
- ▶ Mindestabstände sind ebenfalls in der nebenstehenden Grafik beschrieben.
- ▶ Zu den metallischen Flächen ist ein Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.
- ▶ Beim Betrieb des Sensors dürfen die Grenzen für die Umgebungstemperatur nicht unter- oder überschritten werden.
- ▶ Das Isolieren des Sensorgehäuses bei Tanks mit heißen Medien ist nicht erlaubt.
- ▶ Der Einbauort ist so zu wählen, dass der Sensor nicht direkt dem Befüllstrom ausgesetzt ist und die Sonde von allen Seiten min. 10 mm mit dem zu messenden Medium bedeckt ist.
- ▶ Das Sensorgehäuse ist um 360° drehbar und somit kann der Kabelabgang frei eingestellt werden.
- ▶ Bei Betrieb unter 0 °C Prozesstemperatur darf der Sensor keiner Querbelastung ausgesetzt werden.

## Installation conditions



- ▶ The CFP Cubic is mounted vertically from above into the container or bypass.
- ▶ The CFP Cubic level sensor has a G 3/4", 3/4" NPT threaded or easy clamp connection.
- ▶ A minimum nozzle diameter in accordance with the image on the right must be observed.
- ▶ The CFP Cubic is to be installed in such a way that, after it has been mounted, there is a sufficient distance between it and the other tank components (e.g., supply pipes, other measuring devices) as well as the sides and bottom of the container.
- ▶ These minimum distances are also specified in the picture to the right.
- ▶ Observe a minimum distance of 50 mm to metal surfaces.
- ▶ When operating the sensor, ensure that the ambient temperature is not above or below the limits.
- ▶ Insulating the sensor housing is not permitted for tanks with hot media.
- ▶ When positioning the device, ensure that the sensor is not directly exposed to the filling flow and the probe is surrounded by at least 10 mm of the medium to be measured.
- ▶ The sensor housing has 360° rotation, allowing the cable outlet to be adjusted freely.
- ▶ At process temperatures below 0 °C, lateral load to the sensor must be avoided.

Installation in a container see picture to the right.



## Maßzeichnungen/Dimensional drawings


Alle Maße in mm (inch)  
All dimensions in mm (inch)



Probe length L	Inactive area IAE
100 (3.94)	<10 (0.39)
200 (7.87)	<10 (0.39)
300 (11.81)	<10 (0.39)
400 (15.75)	<10 (0.39)
500 (19.69)	<15 (0.59)
600 (23.62)	<15 (0.59)
700 (27.56)	<15 (0.59)
800 (31.50)	<15 (0.59)
900 (35.43)	<15 (0.59)
1000 (39.37)	<15 (0.59)

M: Measuring range  
L: Probe length  
IAE: Inactive area at probe end 10 mm (0.39")  
①: Temperature sensor (option)

## Menü-Übersicht/Menu overview



Parameter	Beschreibung	Description
AutCal	Mediumsanpassung wird vorgenommen. Füllstand sollte sich im mittleren Bereich der Messsonde befinden ( $\geq 50\%$ )	Changing medium. Level must be in the center of the measurement probe ( $\geq 50\%$ )
SPx-Lv	Schaltpunkt Schaltausgang 1 oder 2 für Füllstandsmessung	Switching point switching output 1 or 2 for level measurement
SPx-Tm	Schaltpunkt Schaltausgang 3 oder 4 für Temperaturnmessung	Switching point switching output 3 or 4 for temperature measurement
Pol 1/2/3/4	Schaltverhalten der Schaltausgänge 1 bis 4 (no = Schließer; nc = Öffner)	Switching behavior of switching outputs 1 through 4 (no = normally open; nc = normally closed)
QaHigh	Eingabe der Füllhöhe in mm für 20 mA/10 V Signal (QaHigh > QaLow)	Input of the fill level in mm for 20 mA / 10 V signal (QaHigh > QaLow)
QaLow	Eingabe der Füllhöhe in mm für 4 mA/0 V Signal	Input of the fill level in mm for 4 mA / 0 V signal
QbHigh	Eingabe der Temperatur für 20 mA/10 V Signal (QbHigh > QbLow)	Input of the temperature for 20 mA / 10 V signal (QbHigh > QbLow)
QbLow	Eingabe der Temperatur für 4 mA/0 V Signal	Input of the temperature for 4 mA / 0 V signal
Filter	Glättung des Füllstandsmesswertes. Bei schnellen Füllstandsänderungen wird der Durchschnitt der Messwerte über X Sekunden ausgegeben (nützlich bei welligen Oberflächen). Die möglichen Werte sind: Off (0 s), 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s. Voreinstellung ist Off.	Smoothing of the fill level measurement value. For fast fill level changes, the average of the measurement values over X seconds is output (useful for wavy surfaces). Possible values are: Off (0 s), 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s. Initial setting is Off.
FrmVer	Anzeige der aktuellen Firmwareversion.	Display of the current device firmware version.
SigQu	Ausgabe der Signalqualität.	Output of signal quality.
RstFac	Rücksetzen aller Parameter auf die Werkseinstellungen	Resetting of all parameters back to the factory settings
Passwd	Nicht belegt	Not assigned

## Technische Daten

### Merkmale

Messmedium	Wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
Erfassungsart	Schalter, kontinuierlich
Sondenlänge	100 mm ... 1.000 mm (Monostabsonde)
Prozessdruck	-0,5 bar ... +3 bar
Prozesstemperatur	-20 °C ... +80 °C
IO-Link	Version 1.1 mit DataStorage

<sup>1)</sup> Bei Anwendungen unter 0 °C sind keine Querbelastungen auf die Sonde zulässig.

### Performance

Messbereich (Temperatur) <sup>1)</sup>	-20 °C ... +80 °C
Genaugigkeit (Füllstand) <sup>1)</sup>	± 15 mm
Genaugigkeit (Temperatur)	± 2 °C
Reproduzierbarkeit (Füllstand) <sup>1)</sup>	< 5 mm
Auflösung (Füllstand)	< 2 mm
Auflösung (Temperatur)	≤ 0,1 °C
Ansprechzeit (Füllstand)	< 300 ms
Ansprechzeit t90 (Temperatur)	120 s
Inaktiver Bereich am Sondenende (Füllstand) <sup>1)</sup>	7 mm ... 15 mm (abhängig von der Sondenlänge)

<sup>1)</sup> Unter Referenzbedingungen mit Wasser oder Öl.

### Mechanik/Werkstoffe

Medienberührende Werkstoffe	Außenrohr: Polypropylen (PP-H) G 3/4": PPSU 3/4" NPT: PPSU Easy-Clamp Halterung: PP O-Ring/Dichtung: FKM
Prozessanschluss	G 3/4" A 3/4" NPT ohne Prozessanschluss
Gehäusematerial	PBT und PC
Max. Sondenbelastung	≤ 4 Nm
Schutzart	IP67: EN 60529
Gewicht	Max. 500 g

### Elektrische Anschlusswerte

Versorgungsspannung <sup>1/2)</sup>	10 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme	≤ 100 mA bei 24 V ohne Ausgangslast
Schutzklasse	III
Anschlussart	M12 x 1 (5-pin) M12 x 1 (8-pin)
Ausgangssignal <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Schaltausgänge PNP/NPN/DRV;</li> <li>• 2 Schaltausgänge PNP/NPN/DRV und 1 Analogausgang 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V automatisch umschaltbar je nach Ausgangslast;</li> <li>• 4 Schaltausgänge PNP/NPN/DRV und 2 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V automatisch umschaltbar je nach Ausgangslast</li> </ul>
Signalspannung HIGH	U <sub>v</sub> -3 V
Signalspannung LOW	≤ 3 V
Ausgangstrom	< 100 mA pro Ausgang
Induktive Last	< 1 H
Kapazitive Last	100 nF
Temperaturdrift	< 0,1 mm/K
Ausgangslast	4 mA ... 20 mA < 500 Ω bei U <sub>v</sub> > 15 V; 4 mA ... 20 mA < 350 Ω bei U <sub>v</sub> > 12 V; 0 V ... 10 V > 750 Ω bei U <sub>v</sub> ≥ 14 V
Unterer Signalpegel	3,8 mA ... 4 mA
Oberer Signalpegel	20 mA ... 20,5 mA
EMV	EN 61326-2-3, 2014/30/EU

<sup>1)</sup> Alle Anschlüsse sind verpolssicher. Alle Ausgänge sind überlast- und kurzschlussgeschützt.

<sup>2)</sup> Verwenden Sie zur Stromversorgung einen energiebegrenzten Stromkreis gemäß UL61010-1 3rd Ed, Abschn. 9.3.

### Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +80 °C

## Technical data

### Features

Measured medium	Water and oil-based liquids
Measurement	Switch, continuous
Probe length	100 mm ... 1.000 mm (mono-rod probe)
Process pressure	-0,5 bar ... +3 bar
Process temperature	-20 °C ... +80 °C
IO-Link	Version 1.1 with DataStorage

<sup>1)</sup> For applications below 0 °C, the probe must not be subjected to transverse loads.

### Performance

Measuring range (temperature) <sup>1)</sup>	-20 °C ... +80 °C
Accuracy (level) <sup>1)</sup>	± 15 mm
Accuracy (temperature)	± 2 °C
Reproducibility (level) <sup>1)</sup>	< 5 mm
Resolution (level)	< 2 mm
Resolution (temperature)	≤ 0,1 °C
Response time (level)	< 300 ms
Response time t90 (temperature)	120 s
Inactive area at end of probe (level) <sup>1)</sup>	7 mm ... 15 mm (depending on the length of the probe)

<sup>1)</sup> With water or oil under reference conditions.

### Mechanics/materials

Wetted parts	Outer tube: polypropylene (PP-H) G 3/4": PPSU 3/4" NPT: PPSU Easy-Clamp bracket: PP O-ring/Dichtung: FKM
Process connection	G 3/4" A 3/4" NPT without process connection
Housing material	PBT and PC
Max. probe load	≤ 4 Nm
Enclosure rating	IP67: EN 60529
Weight	max. 500 g

### Electrical connection values

Supply voltage <sup>1/2)</sup>	10 V DC ... 30 V DC
Power consumption	≤ 100 mA at 24 V without output load
Protection class	III
Connection type	M12 x 1 (5-pin) M12 x 1 (8-pin)
Output signal <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 switching outputs PNP/NPN/DRV;</li> <li>• 2 switching outputs PNP/NPN/DRV and 1 analog output 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V automatically switchable depending on output load;</li> <li>• 4 switching outputs PNP/NPN/DRV and 2 analog outputs 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V automatically switchable depending on output load;</li> </ul>
Signal voltage HIGH	U <sub>v</sub> -3 V
Signal voltage LOW	≤ 3 V
Output current	< 100 mA per output
Inductive load	< 1 H
Capacitive load	100 nF
Temperature drift	< 0,1 mm/K
Output load	4 mA ... 20 mA < 500 Ω at U <sub>v</sub> > 15 V; 4 mA ... 20 mA < 350 Ω at U <sub>v</sub> > 12 V; 0 V ... 10 V > 750 Ω at U <sub>v</sub> ≥ 14 V
Lower signal level	3,8 mA ... 4 mA
Upper signal level	20 mA ... 20,5 mA
EMC	EN 61326-2-3, 2014/30/EU

<sup>1)</sup> All connections are reverse polarity protected. All outputs are overload and short-circuit protected.

<sup>2)</sup> Use an energy-limited circuit for power supply as per UL61010-1 3rd Ed., Section 9.3.

## Notizen/Notes

1

2