

# SICK

8020143 0916

## IQC...A71

2371585390  
9249210 0916

<p><b>Australia</b> Phone +61 3 9467 0800</p> <p><b>Belgium/Luxembourg</b> Phone +32 (0)2 468 35 66</p> <p><b>Brazil</b> Phone +55 11 5215-4900</p> <p><b>Canada</b> Phone +1 905 771 14 44</p> <p><b>China</b> Phone +86 4000 121 000 +852 2553 6300</p> <p><b>Danmark</b> Phone +45 45 82 64 00</p> <p><b>Deutschland</b> Phone +49 211 5301 301</p> <p><b>España</b> Phone +34 93 480 31 00</p> <p><b>France</b> Phone +33 1 64 62 39 00</p> <p><b>Great Britain</b> Phone +44 (0)1777 831521</p> <p><b>India</b> Phone +91-22-4033 8333</p> <p><b>Israel</b> Phone +972-4-6801000</p> <p><b>Italia</b> Phone +39 02 27 43 41</p> <p><b>Japan</b> Phone +81 (03) 5309 2112</p> <p><b>Magyarország</b> Phone +36 1 371 2680</p> <p><b>Niederland</b> Phone +31 (0)30 229 25 44</p> <p><small>SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D.79183 Waldkirch</small></p>	<p><b>Osterreich</b> Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0</p> <p><b>Norge</b> Phone +47 67 61 50 00</p> <p><b>Polka</b> Phone +48 22 837 40 50</p> <p><b>România</b> Phone +40 356 171 120</p> <p><b>Russia</b> Phone +7 495 775 09 30</p> <p><b>Schweden</b> Phone +41 41 619 29 39</p> <p><b>Singapore</b> Phone +65 6744 3732</p> <p><b>Sveits</b> Phone +386 (0)47 69 990</p> <p><b>Sveiz</b> Phone +27 11 472 3733</p> <p><b>South Korea</b> Phone +82 2 786 6321/4</p> <p><b>Suomi</b> Phone +358 9 25 15 800</p> <p><b>Sverige</b> Phone +46 10 110 10 00</p> <p><b>Taiwan</b> Phone +886 2 2375 6288</p> <p><b>Türkiye</b> Phone +90 (216) 528 50 00</p> <p><b>United Arab Emirates</b> Phone +971 (0) 4 5565 878</p> <p><b>USA/Mexico</b> Phone +1 2952 941 6780</p>
---	---

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at [www.sick.com](http://www.sick.com)

8211483

More representatives and agencies at [www.sick.com](http://www.sick.com) - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte [www.sick.com](http://www.sick.com) - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.


Flere representanter og agenturer på [www.sick.com](http://www.sick.com) - Med forbehold for ændringer og fejl - De angivne produktdata og tekniske data udgør ikke nogen garantierklæring.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su [www.sick.com](http://www.sick.com) - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en correcties voorbehouden - Aangegeven producteigenschappen en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.

Más representantes y agencias en [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 [www.sick.com](http://www.sick.com) - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数，其正确性不予保证。



Please note the validity of the additional operating instructions for automation functions

### ENGLISH

#### 1. Physical layer

SIO Modus	yes
Min Cycle Time	5000 µs
Baudrate	COM2
Process Data Length	32 Bit

#### 2. Process data

Record: 4 Byte									
Bitoffset									
Byte 0	31	30	29	28	27	26	25	24	
Type/Subindex	Unsigned Integer 14								
Bitoffset									
Byte 1	18								
Type/Subindex	Unsigned Integer 14								
Bitoffset									
Byte 2	15	14	13	12	11	10	9	8	
Type/Subindex									
Bitoffset									
Byte 3					3	2	1	0	
Type/Subindex					Boolean 4	Boolean 3	Boolean 2	Boolean 1	

#### 3. Service data

The following ISDUs will not be saved via Data-Storage: Direct Parameters 1, Direct Parameters 2, Teach-In Channel and Device Specific Name

IO-Link specific							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access <sup>1</sup>	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
12 (0x0C)	Device Access Locks	Record	2 Byte	rw			
2 (0x02)	Data Storage Lock	Bit (1)	1 Bit	rw			
16 (0x10)	Vendor Name	String	64 Byte	ro	SICK AG		
18 (0x12)	Product Name	String	64 Byte	ro			
19 (0x13)	Product ID	String	64 Byte	ro			
20 (0x14)	Product Text	String	64 Byte	ro			
21 (0x15)	Serial Number	String	16 Byte	ro			
22 (0x16)	Hardware Version	String	64 Byte	ro			
23 (0x17)	Firmware Version	String	64 Byte	ro			
24 (0x18)	Application Specific Tag	String	32 Byte	rw	***		
36 (0x24)	Device Status	UInt	8 Bit	ro	0	0 = Device is OK 1 = Maintenance required 2 = Out of specification 3 = Functional check 4 = Failure 5...255 = Reserved	

SICK device specific							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access <sup>1</sup>	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
14 (0x0E)	PDInputDescriptor	Record	6 Byte	ro			
58 (0x3A)	Teach-In Channel	UInt	8 Bit	rw	0	0 = default BDC = Qint.1 1 = Qint.1 2 = Qint.2 3 = Qint.3 4 = Qint.4	
59 (0x3B)	Teach-In state	UInt	8 Bit	ro	0	0 = IDLE 1 = SP1 SUCCESS 2 = SP2 SUCCESS 3 = SP12 SUCCESS 4 = WAIT FOR COMMAND 5 = BUSY 6 = RESERVED 7 = ERROR	

<sup>1</sup> ro = read only, wo = write only, rw = read/write / ro = nur lesen, wo = nur schreiben, rw = lesen/schreiben

### DEUTSCH

#### 1. Physikalische Schicht

SIO Modus	ja
Min. Zykluszeit	5000 µs
Baudrate	COM2
Prozessdatenlänge	32 Bit

#### 2. Prozessdaten

Record: 4 Byte									
Bitoffset									
Byte 0	31	30	29	28	27	26	25	24	
Type/Subindex	Unsigned Integer 14								
Bitoffset									
Byte 1	18								
Type/Subindex	Unsigned Integer 14								
Bitoffset									
Byte 2	15	14	13	12	11	10	9	8	
Type/Subindex									
Bitoffset									
Byte 3					3	2	1	0	
Type/Subindex					Boolean 4	Boolean 3	Boolean 2	Boolean 1	

#### 3. Servicedaten

Die folgenden ISDUs werden nicht über Data-Storage gesichert: Direkte Parameter 1, Direkte Parameter 2, Teach-in-Kanal und Gerätespezifischer Eintrag

IO-Link spezifisch									
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff <sup>1</sup>	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]		
12 (0x0C)	Gerätezugriffssperren	Record	2 Byte	rw					
2 (0x02)	Datenspeicherungs-sperre	Bit (1)	1 Bit	rw					
16 (0x10)	Herstellername	String	64 Byte	ro	SICK AG				
18 (0x12)	Produktname	String	64 Byte	ro					
19 (0x13)	Produkt-ID	String	64 Byte	ro					
20 (0x14)	Produkttext	String	64 Byte	ro					
21 (0x15)	Seriennummer	String	16 Byte	ro					
22 (0x16)	Hardwareversion	String	64 Byte	ro					
23 (0x17)	Firmwareversion	String	64 Byte	ro					
24 (0x18)	Anwendungsspezifische Markierung	String	32 Byte	rw	***				
36 (0x24)	Gerätestatus	UInt	8 Bit	ro	0	0 = Gerät ist OK 1 = Wartung erforderlich 2 = Außerhalb der Spezifikation 3 = Funktionsprüfung 4 = Fehler 5...255 = Reserviert			

SICK spezifisch									
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff <sup>1</sup>	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]		
14 (0x0E)	PDInputDescriptor	Record	6 Byte	ro					
58 (0x3A)	Teach-in-Kanal	UInt	8 Bit	rw	0	0 = Standard-BDC = Qint.1 1 = Qint.1 2 = Qint.2 3 = Qint.3 4 = Qint.4			
59 (0x3B)	Teach-in-Status	UInt	8 Bit	ro	0	0 = Bereit 1 = SP1 erfolgreich 2 = SP2 erfolgreich 3 = SP12 erfolgreich 4 = Warte auf Befehl 5 = In Arbeit 6 = Reserve 7 = Fehler			

# SICK

8020143 0916

## IQC...A71

2371585390  
9249210 0916

Australia Phone +61 3 9467 0800  
Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 468 55 66  
Brazil Phone +55 11 5215-9900  
Canada Phone +1 905 771 14 44  
China Phone +86 4000 121 000  
Denmark Phone +45 45 82 64 00  
Deutschland Phone +49 211 5301 301  
España Phone +34 93 480 31 00  
France Phone +33 1 64 62 39 00  
Great Britain Phone +44 (0)1727 831321  
India Phone +91-22-4033 8333  
Israel Phone +972-4-6801000  
Italy Phone +39 02 27 43 41  
Japan Phone +81 (03) 5309 2112  
Magyarország Phone +36 1 371 2680  
Niederland Phone +31 (0)30 229 25 44  
SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D.79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at [www.sick.com](http://www.sick.com)

More representatives and agencies at [www.sick.com](http://www.sick.com) - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte [www.sick.com](http://www.sick.com) - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.


Flere representanter og agenturer på [www.sick.com](http://www.sick.com) - Med forbehold for ændringer og fejl - De anførte produkttegnskaber og tekniske data udgør ikke nogen garantierklæring.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su [www.sick.com](http://www.sick.com) - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en vertegenwoordigingen vindt u op [www.sick.com](http://www.sick.com) - Wijzigingen en correcties voorbehouden - Aangegeven producteigenschaften en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.

Más representantes y agencias en [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 [www.sick.com](http://www.sick.com) - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数，其正确性不予保证。



Please note the validity of the additional operating instructions for automation functions

ENGLISH							
SICK device specific							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access <sup>1</sup>	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
60 (0x3C)	Qint.1 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw		(Hysteresis <  SP1-SP2 ) & (SP1 + Hysteresis < Sensing range limit) & (SP2 + Hysteresis < Sensing range limit)	
1 (0x01)	SP1 Sensing range	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Sensing range	Bit (0)	16 Bit	rw			
61 (0x3D)	Qint.1 configuration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint logic	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = not inverted	
2 (0x02)	Switchpoint mode	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deactivated 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode 128 = Visual installation aid	
3 (0x03)	Switchpoint hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw		See remark index 60	
62 (0x3E)	Qint.2 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw		See remark index 60	
1 (0x01)	SP1 Sensing range	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Sensing range	Bit (0)	16 Bit	rw			
63 (0x3F)	Qint.2 configuration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint logic	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = not inverted	
2 (0x02)	Switchpoint mode	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deactivated 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode 128 = Visual installation aid	
3 (0x03)	Switchpoint hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw		See remark index 60	
64 (0x40)	Device Specific Name	String	32 Byte	rw	***		
66 (0x42)	Analog value	Ulnt	16 Bit	ro			
74 (0x4A)	Sensing range limit	Ulnt	16 Bit	ro			
76 (0x4C)	Reference value 1	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Reference value	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Reference value	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
77 (0x4D)	Reference value 2	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Reference value	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Reference value	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
78 (0x4E)	Reference value 3	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Reference value	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Reference value	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
79 (0x4F)	Reference value 4	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Reference value	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Reference value	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
121 (0x79)	PIN2 configuration	Ulnt	8 Bit	rw	1	0 = Deactivated 1 = External input 17 = Teach-in 34 = Switching signal QL2 35 = Qint.1 36 = Qint.2	
153 (0x99)	Internal temperature	Int	16 Bit	ro	[°C]		
226 (0xE2)	System state	Record	1 Byte	ro			
1 (0x01)	Detection output Qint.1	Bit (0)	1 Bit	ro	true = Object detected false = No object detected		
2 (0x02)	Detection output Qint.2	Bit (1)	1 Bit	ro	true = Object detected false = No object detected		
3 (0x03)	Detection output Qint.3	Bit (2)	1 Bit	ro	true = Object detected false = No object detected		
4 (0x04)	Detection output Qint.4	Bit (3)	1 Bit	ro	true = Object detected false = No object detected		
6 (0x06)	Signal state external input	Bit (7)	1 Bit	ro	true = External input HIGH false = External input LOW		
1000 (0x3E8)	Counter Version	String	5 Byte	ro	1.1.0		

<sup>1</sup> ro = read only, wo = write only, rw = read/write / ro = nur lesen, wo = nur schreiben, rw = lesen/schreiben

DEUTSCH							
SICK spezifisch							
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff <sup>1</sup>	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]
60 (0x3C)	Qint.1 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw		(Hysteresis <  SP1-SP2 ) & (SP1 + Hysteresis < Schaltabstands Limit) & (SP2 + Hysteresis < Schaltabstands Limit)	
1 (0x01)	SP1 Schaltabstand	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Schaltabstand	Bit (0)	16 Bit	rw			
61 (0x3D)	Qint.1 Konfiguration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint Logik	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = Nicht invertiert	
2 (0x02)	Switchpoint Modus	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deaktiviert 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode 128 = Einstellhilfe	
3 (0x03)	Switchpoint Hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw		Siehe Bemerkung Index 60	
62 (0x3E)	Qint.2 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw		See remark index 60	
1 (0x01)	SP1 Schaltabstand	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Schaltabstand	Bit (0)	16 Bit	rw			
63 (0x3F)	Qint.2 Konfiguration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint Logik	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = Nicht invertiert	
2 (0x02)	Switchpoint Modus	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deaktiviert 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode 128 = Einstellhilfe	
3 (0x03)	Switchpoint Hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw		Siehe Bemerkung Index 60	
64 (0x40)	Gerätespezifischer Eintrag	String	32 Byte	rw	***		
66 (0x42)	Analogwert	Ulnt	16 Bit	ro			
74 (0x4A)	Schaltabstands Limit	Ulnt	16 Bit	ro			
76 (0x4C)	Referenzwert 1	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Referenzwert	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Referenzwert	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
77 (0x4D)	Referenzwert 2	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Referenzwert	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Referenzwert	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
78 (0x4E)	Referenzwert 3	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Referenzwert	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Referenzwert	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
79 (0x4F)	Referenzwert 4	Record	6 Byte	ro			
1 (0x01)	Referenzwert	Bit (32)	16 Bit	ro	[digits]		
2 (0x02)	Referenzwert	Bit (0)	4 Byte	ro	[mm]		
121 (0x79)	PIN2 Konfiguration	Ulnt	8 Bit	rw	1	0 = Deaktiviert 1 = externer Eingang 17 = Teach-in 34 = Schaltsignal QL2 35 = Qint.1 36 = Qint.2	
153 (0x99)	Interne Temperatur	Int	16 Bit	ro	[°C]		
226 (0xE2)	Systemstatus	Record	1 Byte	ro			
1 (0x01)	Detektionsausgang Qint.1	Bit (0)	1 Bit	ro	true = Objekt detektiert false = Kein Objekt detektiert		
2 (0x02)	Detektionsausgang Qint.2	Bit (1)	1 Bit	ro	true = Objekt detektiert false = Kein Objekt detektiert		
3 (0x03)	Detektionsausgang Qint.3	Bit (2)	1 Bit	ro	true = Objekt detektiert false = Kein Objekt detektiert		
4 (0x04)	Detektionsausgang Qint.4	Bit (3)	1 Bit	ro	true = Objekt detektiert false = Kein Objekt detektiert		
6 (0x06)	Signalstatus Externer Eingang	Bit (7)	1 Bit	ro	true = Externer Eingang HIGH false = Externer Eingang LOW		
1000 (0x3E8)	Counter-Version	String	5 Byte	ro	1.1.0		

# SICK

8020143 0916

## IQC...A71

2371585390  
9249210 0916

Australia Phone +61 3 9467 0800  
Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 468 55 66  
Brazil Phone +55 11 5215-9900  
Canada Phone +1 905 771 14 44  
Czech Republic Phone +420 2 57 91 18 50  
China Phone +86 4000 121 000  
Denmark Phone +45 45 82 64 00  
Deutschland Phone +49 211 5301 301  
España Phone +34 93 480 31 00  
France Phone +33 1 64 62 39 00  
Great Britain Phone +44 (0)1727 831211  
India Phone +91-22-4033 8333  
Israel Phone +972-4-6801000  
Italia Phone +39 02 27 43 41  
Japan Phone +81 (03) 5309 2112  
Magyarország Phone +36 1 371 2680  
Niederland Phone +31 (0)30 229 25 44  
SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D.79183 Waldkirch

Osterreich Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0  
Norge Phone +47 67 61 50 00  
Polska Phone +48 22 837 40 50  
Rumänia Phone +40 356 171 120  
Rusia Phone +7 495 775 09 30  
Sverige Phone +46 10 110 10 00  
South Korea Phone +82 2 786 6321/4  
Suomi Phone +358 9 25 15 800  
Sveits Phone +41 41 619 29 39  
Tajvan Phone +886 2 2375 6288  
Türkiye Phone +90 (216) 538 50 00  
United Arab Emirates Phone +971 (0)4 5855 878  
USA/Mexico Phone +1 2950 9416780

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at [www.sick.com](http://www.sick.com)

More representatives and agencies at [www.sick.com](http://www.sick.com) - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte [www.sick.com](http://www.sick.com) - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.


Flere repræsentanter og agenturer på [www.sick.com](http://www.sick.com) - Med forbehold for ændringer og fejl - De angivne produkttegnelser og tekniske data udgør ikke nogen garantierklæring.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su [www.sick.com](http://www.sick.com) - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en correcties voorbehouden - Aangegeven producteigenschappen en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.

Más representantes y agencias en [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 [www.sick.com](http://www.sick.com) - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的正确性不予保证。



Please note the validity of the additional operating instructions for automation functions

ENGLISH							
SICK device specific							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access <sup>1</sup>	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
1001 (0x3E9)	Counter Mode	UInt	8 Bit	rw	0	0 = up 1 = down	
1002 (0x3EA)	Preset Mode	UInt	8 Bit	rw	0	0 = preset internal disabled 1 = preset internal enabled	
1003 (0x3EB)	Preset Value	UInt	16 Bit	rw	0	0...16383	
1004 (0x3EC)	Comparator Value Low	UInt	16 Bit	rw	10	0...16383	
1005 (0x3ED)	Comparator Value High	UInt	16 Bit	rw	10	0...16383	
1032 (0x408)	Debounce Version	String	5 Byte	ro	1.1.0		
1033 (0x409)	Debounce Time 1	UInt	16 Bit	rw	0	0...30000	[ms]
1034 (0x40A)	Quality D1	UInt	16 Bit	ro	100	0...100	[%]
1035 (0x40B)	Debounce Time 2	UInt	16 Bit	rw	0	0...30000	[ms]
1036 (0x40C)	Quality D2	UInt	16 Bit	ro	100	0...100	[%]
1080 (0x438)	SLTI Version	String	5 Byte	ro	1.1.0		
1081 (0x439)	Input Selector 1	UInt	8 Bit	rw	0	0 = Qint.1 1 = Qint.2 2 = Qint.3 3 = Qint.4 6 = External Input	
1082 (0x43A)	Input Selector 2	UInt	8 Bit	rw	0	0 = External Input 2 = Qint.1 3 = Qint.2 4 = Qint.3 5 = Qint.4	
1083 (0x43B)	Logic 1	UInt	8 Bit	rw	0	0 = DIRECT 3 = Window Mode 4 = Hysteresis	
1084 (0x43C)	Logic 2	UInt	8 Bit	rw	0	0 = DIRECT 3 = Window Mode 4 = Hysteresis	
1085 (0x43D)	Timer 1 Mode	UInt	8 Bit	rw	0	0 = deactivated 1 = T-on delay 2 = T-off delay 3 = T-on/T-off delay 4 = Impulse (one shot)	
1086 (0x43E)	Timer 2 Mode	UInt	8 Bit	rw	0	0 = deactivated 1 = T-on delay 2 = T-off delay 3 = T-on/T-off delay 4 = Impulse (one shot)	
1087 (0x43F)	Timer 1 Setup	UInt	16 Bit	rw	1	[ms]	
1088 (0x440)	Timer 2 Setup	UInt	16 Bit	rw	1	[ms]	
1089 (0x441)	Inverter 1	UInt	8 Bit	rw	0	0 = not inverted 1 = inverted	
1090 (0x442)	Inverter 2	UInt	8 Bit	rw	0	0 = not inverted 1 = inverted	
16384 (0x4000)	Qint.3 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw		See remark index 60	
1 (0x01)	SP1 Sensing range	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Sensing range	Bit (0)	16 Bit	rw			
16385 (0x4001)	Qint.3 configuration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint logic	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = not inverted	
2 (0x02)	Switchpoint mode	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deactivated 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode	
3 (0x03)	Switchpoint hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw		See remark index 60	

<sup>1</sup>ro = read only, wo = write only, rw = read/write / ro = nur lesen, wo = nur schreiben, rw = lesen/schreiben

DEUTSCH							
SICK spezifisch							
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff <sup>1</sup>	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]
1001 (0x3E9)	Zählermode	UInt	8 Bit	rw	0	0 = aufwärts 1 = abwärts	
1002 (0x3EA)	Vorwahlmode	UInt	8 Bit	rw	0	0 = interne Vorwahl aus 1 = interne Vorwahl ein	
1003 (0x3EB)	Zählervorwahl	UInt	16 Bit	rw	0	0...16383	
1004 (0x3EC)	Vergleichswert unten	UInt	16 Bit	rw	10	0...16383	
1005 (0x3ED)	Vergleichswert oben	UInt	16 Bit	rw	10	0...16383	
1032 (0x408)	Debounce-Version	String	5 Byte	ro	1.1.0		
1033 (0x409)	Entprellzeit 1	UInt	16 Bit	rw	0	0...30000	[ms]
1034 (0x40A)	Qualität D1	UInt	16 Bit	ro	100	0...100	[%]
1035 (0x40B)	Entprellzeit 2	UInt	16 Bit	rw	0	0...30000	[ms]
1036 (0x40C)	Qualität D2	UInt	16 Bit	ro	100	0...100	[%]
1080 (0x438)	SLTI Version	String	5 Byte	ro	1.1.0		
1081 (0x439)	Input-Selektor 1	UInt	8 Bit	rw	0	0 = Qint.1 1 = Qint.2 2 = Qint.3 3 = Qint.4 6 = External Input	
1082 (0x43A)	Input-Selektor 2	UInt	8 Bit	rw	0	0 = Externer Eingang 2 = Qint.1 3 = Qint.2 4 = Qint.3 5 = Qint.4	
1083 (0x43B)	Logik 1	UInt	8 Bit	rw	0	0 = DIREKT 3 = Fenster Modus 4 = Hysterese	
1084 (0x43C)	Logik 2	UInt	8 Bit	rw	0	0 = DIREKT 3 = Fenster Modus 4 = Hysterese	
1085 (0x43D)	Timer 1 Modus	UInt	8 Bit	rw	0	0 = deaktiviert 1 = Einschaltverzögerung 2 = Ausschaltverzögerung 3 = Ein- / Ausschaltverzögerung 4 = Impulse (one shot)	
1086 (0x43E)	Timer 2 Modus	UInt	8 Bit	rw	0	0 = deaktiviert 1 = Einschaltverzögerung 2 = Ausschaltverzögerung 3 = Ein- / Ausschaltverzögerung 4 = Impulse (one shot)	
1087 (0x43F)	Timer 1 Zeitwert	UInt	16 Bit	rw	1	[ms]	
1088 (0x440)	Timer 2 Zeitwert	UInt	16 Bit	rw	1	[ms]	
1089 (0x441)	Invert 1	UInt	8 Bit	rw	0	0 = Nicht invertiert 1 = Invertiert	
1090 (0x442)	Invert 2	UInt	8 Bit	rw	0	0 = Nicht invertiert 1 = Invertiert	
16384 (0x4000)	Qint.3 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw		Siehe Bemerkung Index 60	
1 (0x01)	SP1 Schaltabstand	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Schaltabstand	Bit (0)	16 Bit	rw			
16385 (0x4001)	Qint.3 Konfiguration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint Logik	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = Nicht invertiert	
2 (0x02)	Switchpoint Modus	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deaktiviert 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode	
3 (0x03)	Switchpoint Hysterese	Bit (0)	16 Bit	rw		Siehe Bemerkung Index 60	

# SICK

8020143 0916

## IQC...A71

2371585390  
9249210 0916

<p><b>Australia</b> Phone +61 3 9457 0800</p> <p><b>Belgium/Luxembourg</b> Phone +32 (0)2 468 35 66</p> <p><b>Brasil</b> Phone +55 11 5215-9900</p> <p><b>Canada</b> Phone +1 905 771 14 44</p> <p><b>Česká republika</b> Phone +420 2 57 91 18 50</p> <p><b>China</b> Phone +86 4000 121 000 +852 2153 6300</p> <p><b>Danmark</b> Phone +45 45 82 64 00</p> <p><b>Deutschland</b> Phone +49 211 5361 301</p> <p><b>España</b> Phone +34 93 480 31 00</p> <p><b>France</b> Phone +33 1 64 62 39 00</p> <p><b>Great Britain</b> Phone +44 (0)1727 831121</p> <p><b>India</b> Phone +91-22-4033 8333</p> <p><b>Israel</b> Phone +972-4-6801000</p> <p><b>Italia</b> Phone +39 02 27 43 41</p> <p><b>Japan</b> Phone +81 (03) 5309 2112</p> <p><b>Magnetsverige</b> Phone +36 1 271 2680</p> <p><b>Nedertland</b> Phone +31 (0)30 229 25 44</p> <p>SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D.79183 Waldkirch</p>	<p><b>Osterreich</b> Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0</p> <p><b>Norge</b> Phone +47 67 61 51 50 00</p> <p><b>Polska</b> Phone +48 22 837 40 50</p> <p><b>România</b> Phone +40 356 171 120</p> <p><b>Russia</b> Phone +7 495 775 09 30</p> <p><b>Schweiz</b> Phone +41 41 619 29 39</p> <p><b>Schweden</b> Phone +46 744 3732</p> <p><b>Sveits</b> Phone +386 (0)147 69 990</p> <p><b>Sveits</b> Phone +27 11 472 3733</p> <p><b>South Korea</b> Phone +82 2 786 6321/4</p> <p><b>Spain</b> Phone +358 9 25 15 800</p> <p><b>Sri Lanka</b> Phone +94 10 110 10 00</p> <p><b>Taiwan</b> Phone +886 2 2375 6288</p> <p><b>Türkiye</b> Phone +90 (216) 528 50 00</p> <p><b>United Arab Emirates</b> Phone +971 (0)4 5865 878</p> <p><b>USA/Mexico</b> Phone +1 952 941 6780</p>
--	--

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at [www.sick.com](http://www.sick.com)

8211463

More representatives and agencies at [www.sick.com](http://www.sick.com) - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte [www.sick.com](http://www.sick.com) - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Flere repræsentanter og agenturer på [www.sick.com](http://www.sick.com) - Med forbehold for ændringer og fejl - De angivne produktdata og tekniske data udgør ikke nogen garanti erklæring.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su [www.sick.com](http://www.sick.com) - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en vertegenwoordigingen vindt u op [www.sick.com](http://www.sick.com) - Wijzigingen en correcties voorbehouden - Aangegeven producteigenschappen en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.

Más representantes y agencias en [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 [www.sick.com](http://www.sick.com) - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数的正确性不予保证。



Please note the validity of the additional operating instructions for automation functions

ENGLISH							
SICK device specific							
Index dec (hex)	Name	Format (Offset)	Length	Access <sup>1</sup>	Default Value	Value / Range	Remark [Unit]
16386 (0x4002)	Qint.4 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw	See remark index 60		
1 (0x01)	SP1 Sensing range	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Sensing range	Bit (0)	16 Bit	rw			
16387 (0x4003)	Qint.4 configuration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint logic	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = not inverted	
2 (0x02)	Switchpoint mode	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deactivated 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode	
3 (0x03)	Switchpoint hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw	See remark index 60		
Standard command							
Index dec (hex)		Access <sup>1</sup>	Value	Name	Remark [Unit]		
2 (0x02)	Standard Command	wo	65	Single Value Teach SP1			
			66	Single Value Teach SP2			
			130	Restore Factory Settings			
			192	Reset counter			
			193	Preset counter			

DEUTSCH							
SICK spezifisch							
Index dez (hex)	Name	Format (Offset)	Länge	Zugriff <sup>1</sup>	Standard Wert	Wertebereich	Bemerkung [Einheit]
16386 (0x4002)	Qint.4 SP1 / SP2	Record	4 Byte	rw	Siehe Bemerkung Index 60		
1 (0x01)	SP1 Schaltabstand	Bit (16)	16 Bit	rw			
2 (0x02)	SP2 Schaltabstand	Bit (0)	16 Bit	rw			
16387 (0x4003)	Qint.4 Konfiguration	Record	4 Byte	rw			
1 (0x01)	Switchpoint Logik	Bit (24)	8 Bit	rw	0	0 = Nicht invertiert	
2 (0x02)	Switchpoint Modus	Bit (16)	8 Bit	rw	1	0 = deaktiviert 1 = Single point mode 2 = Window mode 3 = Two point mode	
3 (0x03)	Switchpoint Hysteresis	Bit (0)	16 Bit	rw	Siehe Bemerkung Index 60		
Standardkommando							
Index dez (hex)		Zugriff <sup>1</sup>	Wert	Name	Bemerkung [Einheit]		
2 (0x02)	Standardkommando	wo	65	Einzelpunkt-Teach SP1			
			66	Einzelpunkt-Teach SP2			
			130	Auslieferungszustand wiederherstellen			
			192	Zähler rücksetzen			
			193	Zähler vorwählen			

<sup>1</sup> r = read only, w = write only, rw = read/write / r = nur lesen, w = nur schreiben, rw = lesen/schreiben