



YF2A18-010UA5XLEAX

Sensör/hareket elemanı bağlantısı

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

| Tip | Stok no. |
|--------------------|----------|
| YF2A18-010UA5XLEAX | 2104368 |

8 pin sensör-aktüatör kablolarında damar renkleri tek şekilde standartlaştırılmamıştır. Bu nedenle lütfen ilgili teknik sayfadaki sensörün ve kablunun bağlantı atamasına dikkat edin.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Sensör_hareket_elemanı_bağlantısı

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler


| | |
|------------------------------------|---|
| Bağlantı türü A kafa | Dişi konnektör, M12, 8 pin, düz, A kodlamalı |
| Bağlantı türü B kafa | Açık kablo ucu |
| Konnektör kilitleme | Vidalanabilir bağlantı |
| Materyal, konnektör | TPU |
| Renk, konnektör | Siyah |
| Malzeme, tırtıllı somun | Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı |
| Malzeme, conta | FKM |
| Sıkma torku | 0,6 Nm |
| Anahtarlama genişliği | 13 |
| Kablo | 1 m, 8 telli, PUR, halojensiz |
| Malzeme, muhafaza | PUR, halojensiz |
| Renk, muhafaza | Siyah |
| İletken çapı | 5,8 mm |
| Çapraz kablolama | 0,25 mm ² |
| Blendaj | Blendajsız |
| Bükme yarıçapı | Hareketli durumda > 10 x kablo çapı Sabit pozisyonda > 5 x kablo çapı Çekme zinciri çalışması > 10 x kablo çapı |
| Bükme periyotları | 10.000.000 |
| Nominal gerilim, boru hattı | 300 V AC |
| Test gerilimi, boru hattı | 2.500 V AC |
| Ölçüm gerilimi | 30 V AC 30 V DC |
| Ölçülen darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Akım yükleme kapasitesi | 2 A |
| Yol alma hızı | 3 m/s |
| Ürün seyahat yolu | 10 m |

| | |
|--|--|
| İvmelenme | ≤ 10 m/s ² |
| Sinyal türü | Sensör/hareket elemanı bağlantısı |
| Burulma zorlanması | 180° / 1 m |
| Burulma çevrimleri | 2.000.000 |
| Dakika başına çevrim | 35 |
| Uygulama alanı | Yağ/yağlama maddesi alanı Robot Çekme zinciri çalışması |
| Sertifikalar | UL |
| UL-dosya no. | E335179 |
| Koruma sınıfı | IP65 / IP66K / IP67 |
| Çalışma sıcaklığı | |
| Hareketli durumda | -25 °C ... +80 °C |
| Sabit pozisyonda | -40 °C ... +80 °C |
| Çekme zinciri çalışması | -25 °C ... +80 °C |
| Kafa | -25 °C ... +85 °C |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| İzolasyon direnci | 100 MΩ |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Geçiş direnci | 30 mΩ |
| Termik dayanıklılık, boru hattı | UL 1581 uyarınca alev geciktirici, yatay alev testi/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |

Sınıflandırmalar

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com