



SW50

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
SW50	1000131

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/

Szczegółowe dane techniczne


Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Odbłyśniki
Rodzina akcesoriów	Odbłyśniki specjalne
Opis	Odbłyśnik do zastosowania w wysokiej temperaturze, szklany, przykręcany
Średnica	80 mm
Powierzchnia odbijająca światło	50 mm
Sposób zamocowania	Przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów
Temperatura otoczenia podczas pracy	≤ +300 °C
Materiał	Aluminium (anodowane) / szkło borokrzemianowe

Klasyfikacje

eCl@ss 5.0	27279203
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 6.0	27279203
eCl@ss 6.2	27279203
eCl@ss 7.0	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 8.1	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
eCl@ss 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)



SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com